

EPIC® H-A 3 MTGVB

Innovativ metall- och plastkåpa

Universell kåpa för kvadratiske kontaktdon, med bygel och rak kabelgång.

Info

Liten, robust metallkåpa

Kapslingsklass testad enligt UL50E



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

Fördelar

EPIC® H-A 3-serien omfattar de minsta kåporna inom området tunga industriella kontaktdon och säkerställer säkra anslutningar på ett minimalt utrymme.

Chassikontakt n kan anslutas med många vanliga hylskåpor på marknaden.

Den integrerade SKINTOP®-kabelförskruvningen i mässing används för tätande och dragavlastande införing av ledning. Jämfört med kåpor, där kabelförskruvningen tillkommer separat, är husets totala storlek mer utrymmesbesparande.

Spärrningen sker via dubbel spak.

Pilen på kåpan är ett nytt designelement som är lätt att känna, och därmed underlättar installation i trånga utrymmen med dålig sikt.

Användningsområden

För att skydda kontaktdonsinsatsen mot omgivande påverkan.

För användning med många EPIC®-insatser för rektangulära kontaktdon.

För strömförsörjningsanslutning till enheter och maskiner i olika applikationer.

Klarar stora omgivnings- och mekaniska belastningar.

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 MTGVB

Produktegenskaper

Skarvkåpa
1 bygel
Rak kabelingång
Versioner med eller utan förskruvning

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktidon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktidon
Material:	Kåpa: pulverlackat zinkgjutgods, grå Bygel: zinkpläterat stål
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-A 3 MTGVB

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Material	Färg	Förskruvning	Kabeldiameter	Antal / förp.
H-A skarvkåpa med rak kabelingång								
10512900	H-A 3 MTgvb	-	11	Gjutlegering i zink	grå	-	-	10
10429500	H-A 3 MTgvb	-	11	Gjutlegering i zink	grå	ja	6.5 - 12	10
19512900	EPIC® H-A 3 MTgvb M20	20	-	Gjutlegering i zink	grå	-	-	10

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-A 3 MTGVB

