

EPIC® H-A 3 TG

Innovativ metall- och plastkåpa

Locks reliably, does not burn, and protects the internal insert from dust and moisture: these are just three of the essential features of our newly revamped rectangular connector housing. The lightweight polyamide hood is also halogen-free, UV-resistant and has an M20 thread for connecting a cable or conduit gland.

Info

The hood of the EPIC® H-A 3 series is now available with a new design, including a marking arrow and an M20 thread.



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

Fördelar

EPIC® H-A 3-serien omfattar de minsta kåporna inom området tunga industriella kontaktdon och säkerställer säkra anslutningar på ett minimalt utrymme.

Kompatibel med mötande kåpor av andra fabriker.

Med gängat hål för användning med en motsvarande kabelförskruvning.

Articles with a "V" in the article name already contain a SKINTOP® plastic cable gland for sealing and strain-relieving cable entry. In comparison to housings where the cable gland is added separately, the overall size of this housing is more space-saving.

Pilen på kåpan är ett nytt designelement som är lätt att känna, och därmed underlättar installation i trånga utrymmen med dålig sikt.

Användningsområden

För att skydda kontaktdonsinsatsen mot omgivande påverkan.

För användning med många EPIC®-insatser för rektangulära kontaktdon.

For connecting devices and machines to the power supply.

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TG

Lämplig för utomhusanvändning.

Produktegenskaper

Kabelkåpa
Låsbultar för längsbygel
Rak kabelingång
Versioner med eller utan förskruvning

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktidon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktidon
Material:	Termoplast grå, svart Bygel: Förzinkat stål
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-A 3 TG

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Material	Färg	Förskruvning	Kabeldiameter	Antal / förp.
10425500	H-A 3 TG PG11 bk	-	11	Termoplast	svart	-	-	10
10426000	H-A 3 TG PG11 gr	-	11	Termoplast	grå	-	-	10
10426700	H-A 3 TGV PG11 bk	-	11	Termoplast	svart	ja	6.5 - 12	10
10426400	H-A 3 TGV PG11 gr	-	11	Termoplast	grå	ja	6.5 - 12	10
19425500	H-A 3 TG M20 bk	20	-	Termoplast	svart	-	-	10
19426000	H-A 3 TG M20 gr	20	-	Termoplast	grå	-	-	10

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-A 3 TG

