

EPIC® H-A 3 TS

Innovativ metall- och plastkåpa

Universell kåpa för kvadratiska kontaktdon, för bygel och med vinklad kabelingång.

Info

Lätt, kemiskt beständig plastkåpa

Kapslingsklass testad enligt UL50E



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

Fördelar

Kåpa i plast eller metall för säker inkoppling i små utrymmen

Användningsområden

Maskin- och maskinutrustningstillverkning

Styrteknik

Laboratorium

Produktegenskaper

Kabelkåpa

Låsbultar för längsbygel

Sidokabelingång

Versioner med eller utan förskruvning

Senaste uppdatering (12.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TS

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material:	Termoplast grå, svart Bygel: Förzinkat stål
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-A 3 TS

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Material	Färg	Förskruvning	Kabeldiameter	Antal / förp.
10427300	H-A 3 Ts	-	11	Termoplast	svart	-	-	10
10427000	H-A 3 Ts	-	11	Termoplast	grå	-	-	10
10620600	H-A 3 Ts	-	11	Termoplast	svart	ja	6.5 - 12	10
10427100	H-A 3 Ts	-	11	Termoplast	grå	ja	6.5 - 12	10
19427300	H-A 3 MTSV 7-13	20	-	Termoplast	svart	-	-	10
19427000	H-A 3 MTSV 7-13	20	-	Termoplast	grå	-	-	10

EPIC® H-A 3 TS

