



## EPIC® H-A 32 SGR

Robusta kåpor för 2 insastser

Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med tvärbyglar och sidokabelingång.

### Info

Robusta och kompakta metallkåpor för dubbla insatser H-A 32



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

### Fördelar

För dubbla insatser från de kompakta H-A-, H-D-, och STA-serierna. Utrymmesoptimerade

### Användningsområden

Maskin- och maskinutrustningstillverkning  
Styrteknik

### Produktegenskaper

Panelmonterad chassikåpa  
Tvärbyglar  
1 kabelingång

### Tekniska data

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-A 32 SGR

|                        |                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon   |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon |
| Material:              | Kåpa: aluminiumlegering, grå<br>Bygel: zinkpläterat stål<br>Packning: NBR                   |
| Skyddsklass:           | IP65 (matat utförande)                                                                      |
| Temperaturområde:      | -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C                                               |

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**EPIC® H-A 32 SGR**

| Art nr                                                        | Artikelbeskrivning | M  | PG | Krage | Antal / förp. |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|-------|---------------|
| H-A panelmonterad chassikåpa med 1 kabelingång och tvärbyglar |                    |    |    |       |               |
| 10474000                                                      | H-A 32 SGR 21      | -  | 21 | ja    | 5             |
| 10474100                                                      | H-A 32 SGR 29      | -  | 29 | ja    | 5             |
| 19474000                                                      | H-A 32 SGR M25     | 25 | -  | ja    | 5             |
| 19474100                                                      | H-A 32 SGR M32     | 32 | -  | ja    | 5             |