


## EPIC® H-A 32 TBF

Robusta kåpor för 2 insatser

Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med tvärbyglar och rak kabelingång.

### Info

Robusta och kompakta metallkåpor för dubbla insatser H-A 32



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

### Fördelar

För dubbla insatser från de kompakta H-A-, H-D-, och STA-serierna. Utrymmesoptimerade

### Användningsområden

Maskin- och maskinutrustningstillverkning  
Styrteknik

### Produktegenskaper

Skarvkåpa  
Tvärbyglar  
Rak kabelingång  
Versioner med eller utan krage

Senaste uppdatering (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-A 32 TBF

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material:

Kåpa: aluminiumlegering, grå

Bygel: zinkpläterat stål

Packning: NBR

Skyddsklass:

IP65 (matat utförande)

Temperaturområde:

-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**EPIC® H-A 32 TBF**

| Art nr                                                         | Artikelbeskrivning | M  | PG | Krage | Antal / förp. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|-------|---------------|
| H-A skarvkåpa med rak kabelingång och låsbultar för tvärbyglar |                    |    |    |       |               |
| 10588000                                                       | H-A 32 TBF 21      | -  | 21 | ja    | 5             |
| 10588500                                                       | H-A 32 TBF 29      | -  | 29 | ja    | 5             |
| 19588000                                                       | H-A 32 TBF M25     | 25 | -  | -     | 5             |
| 19588500                                                       | H-A 32 TBF M32     | 32 | -  | -     | 5             |