



EPIC® H-A 48 SGR

Robusta kåpor för 3 insatser

Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med tvärbyglar och sidokabelingång.

Info

Robusta och kompakta metallkåpor för dubbla insatser H-A 48



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

Fördelar

Tre olika insatser, var och en passande storlek H-A 16, kan integreras i denna kåpa. Hög flexibilitet M40-kåpa utbyggbar till M50 med SKINTOP 53112083 (klämområde 27-35 mm)

Användningsområden

Maskin- och maskinutrustningstillverkning
Styrteknik

Produktegenskaper

Panelmonterad chassikåpa
Tvärbyglar
1 kabelingång

Senaste uppdatering (08.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 48 SGR

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material:

Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå

Bygel: zinkpläterat stål

Packning: NBR

Skyddsklass:

IP65 (matat utförande)

Temperaturområde:

-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-A 48 SGR

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Krage	Antal / förp.
H-A panelmonterad chassikåpa med 1 kabelingång och tvärbyglar					
10633800	H-A 48 SGR 29	-	29	ja	1
19633800	H-A 48 SGR M32	32	-	ja	1
19638600	H-A 48 SGR M40	40	-	-	1