



EPIC® H-B 10 SDRLH-LB

H-B kåpor enligt industristandard.

Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med längsbygel, dubbla sidokabelingångar och lock.

Info

Lock i metall med robust gångjärn
För enkel införing av en andra kabel
Kapslingsklass testad enligt UL50E



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

Fördelar

Kompakt kåpa för längs- eller tvärbygel. Det finns ett lämpligt alternativ för alla applikationer.

Användningsområden

Anläggningsteknik
Ljus- och ljudteknik
Plastindustri

Produktegenskaper

Senaste uppdatering (07.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 SDRLH-LB

Chassikåpa, hög
Längsbygel
2 kabelingångar
Skyddslock, metall

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material:	Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande) NEMA 250, UL50E: 12 (spärrad)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-B 10 SDRLH-LB

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Antal / förp.
H-B panelmonterad hög chassikåpa med 2 kabelingångar, lock och längsbygel				
70065200	H-B 10 SDRLH-LB 21	-	21	5
70065400	H-B 10 SDRLH-LB 29	-	29	5
79065200	H-B 10 SDRLH-LB M25	25	-	5
79065400	H-B 10 SDRLH-LB M32	32	-	5