

EPIC® H-B 10 TGBH

H-B kåpor enligt industristandard.

Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon, med tvärbyglar och rak kabelingång..

Info

Större internt utrymme för kabeldragning

För anslutning av mötande del med integrerat lock

Kapslingsklass testad enligt UL50E



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

Fördelar

Kompakt kåpa för längs- eller tvärbygel. Det finns ett lämpligt alternativ för alla applikationer.

Tvärbygelversion med 2 byglar för ökad säkerhet

Användningsområden

Anläggningsteknik

Ljus- och ljudteknik

Plastindustri

Senaste uppdatering (17.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 TGBH

Produktegenskaper

Kabeldon, hög
Tvärbyglar
Rak kabelingång
Versioner med eller utan krage

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material:	Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-B 10 TGBH

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Krage	Antal / förp.
H-B hög kabelkåpa med rak kabelingång och tvärbyglar					
70055200	H-B 10 TGBH 21	-	21	ja	10
70055400	H-B 10 TGBH 29	-	29	ja	10
79055200	H-B 10 TGBH M25	25	-	-	10
79055400	H-B 10 TGBH M32	32	-	-	10