

EPIC® H-B 16 TGH-RO

H-B kåpor enligt industristandard.

Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon för längsbygel och med rak kabelingång.

Info

Greppvänliga räfflor för bekväm utdragning av kontaktdonet

Kapslingsklass testad enligt UL50E

Hög konstruktion: Mer plats inuti för kabeldragningen



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

Fördelar

Standardkåpor. Brett användningsområde

Större internt utrymme för kabeldragning

M40-kåpa utbyggbar till M50 med SKINTOP 53112083 (klämområde 27-35 mm)

Användningsområden

Anläggningsteknik

Ljus- och ljudteknik

Plastindustri

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 TGH-RO

Produktegenskaper

Kabeldon, hög
Låsbultar för längsbygel
Rak kabelingång
Versioner med eller utan krage

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material:	Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande) UL50 Type 12 (spärrad)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40 °C till +100 °C, kortvarigt upp till +125 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-B 16 TGH-RO

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Krage	Antal / förp.
H-B hög kabelkåpa med rak kabelingång och låsbultar för längsbygel					
70094200	H-B 16 TGH-RO 21	-	21	ja	5
70094400	H-B 16 TGH-RO 29	-	29	ja	5
79094200	H-B 16 TGH-RO M25	25	-	-	5
79094400	H-B 16 TGH-RO M32	32	-	-	5
79094600	H-B 16 TGH-RO M40	40	-	-	5