

EPIC® H-B 16 TSH-RO

H-B kåpor enligt industristandard.

Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon för längsbygel och med sidokabelingång.

Info

Greppvänliga räfflor för bekväm utdragning av kontaktdonet

Större internt utrymme för kabeldragning

Kapslingsklass testad enligt UL50E



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

Fördelar

Standardkåpor. Brett användningsområde

M40-kåpa utbyggbar till M50 med SKINTOP 53112083 (klämområde 27-35 mm)

Användningsområden

Anläggningsteknik

Ljus- och ljudteknik

Plastindustri

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 TSH-RO

Produktegenskaper

Kabeldon, hög
Låsbultar för längsbygel
Sidokabelingång
Versioner med eller utan krage

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material:	Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande) UL50 Type 12 (spårrad)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40 °C till +100 °C, kortvarigt upp till +125 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-B 16 TSH-RO

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Krage	Antal / förp.
H-B hög kabelkåpa med sidokabelingång och låsbultar för längsbygel					
70104200	H-B 16 TSH-RO 21	-	21	ja	5
70104400	H-B 16 TSH-RO 29	-	29	ja	5
79104200	H-B 16 TSH-RO M25	25	-	-	5
79104400	H-B 16 TSH-RO M32	32	-	-	5
79104800	H-B 16 TSH-RO M40	40	-	-	5