

EPIC® H-B 24 SDRLH-BO

H-B kåpor enligt industristandard.



Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon för tvärgylar, med dubbla sidokabelingångar och lock.

Info

För enkel införing av en andra kabel

Lock i metall med robust gångjärn

Kapslingsklass testad enligt UL50E



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

Fördelar

Säkert montage med 4 skruvar

Gjutna mellanstöd för enkel montering av förskruvningen

Större internt utrymme för kabeldragning

Användningsområden

Anläggningsteknik

Ljus- och ljudteknik

Plastindustri

Senaste uppdatering (13.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 SDRLH-BO

Produktegenskaper

Chassikåpa, hög
Låsbutar för tvärbyglar
2 kabelingångar
Skyddslock, metall

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktidon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktidon
Material:	Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR
Skyddsklass:	IP 65 (låst) IP 40 (stängt lock) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-B 24 SDRLH-H-BO

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Förpackningsenhet
H-B panelmonterad hög chassikåpa med 2 kabelingångar, lock och låsbultar för tvärbyglar				
70146200	H-B 24 SDRLH-BO 21	-	21	5
70146400	H-B 24 SDRLH-BO 29	-	29	5
79146400	H-B 24 SDRLH-BO M32	32	-	5

Senaste uppdatering (13.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16