

EPIC® H-B 24 SGR-LB


H-B kåpor enligt industristandard.

Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel

Info

Längsbygel med lyft funktion för snabb och enkel öppning av donen

Kapslingsklass testad enligt UL50E



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

Fördelar

Säkert montage med 4 skruvar

Gjutna mellanstöd för enkel montering av förskruvningen

Användningsområden

Anläggningsteknik

Ljus- och ljudteknik

Plastindustri

Produktegenskaper

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 SGR-LB

Chassikåpa, låg
Längsbygel
1 kabelingång

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material:

Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå

Bygel: zinkpläterat stål

Packning: NBR

Skyddsklass:

IP65 (matat utförande)

NEMA 250, UL50E: 12 (spärrad)

Standarder/Godkännanden:

Godkänd enligt VDE-REG nr. B437

UL-testad:

UL File Number: E75770

Temperaturområde:

-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-B 24 SGR-LB

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Antal / förp.
H-B panelmonterad chassikåpa med 1 kabelingång och längsbygel				
10104900	H-B 24 SGR-LB 21	-	21	5
19104900	H-B 24 SGR-LB M25	25	-	5