
EPIC® H-B 24 TS-RO


H-B kåpor enligt industristandard.

Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, för längsbygel och med sidokabelingång.

Info
Greppvänliga räfflor för bekväm utdragning av kontaktdonet
Kapslingsklass testad enligt UL50E







Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Maskin- och anläggningkonstruktion

Mekanisk resistens

Robust

Vattentät

Fördelar
Idealisk för många applikationer tack vare det breda utbudet av kåpor och insatser

Användningsområden
Anläggningsteknik
Ljus- och ljudteknik
Plastindustri

Produktegenskaper
Kabeldon, låg

Senaste uppdatering (13.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 TS-RO

Låsbultar för längsbygel
Sidokabelingång
Version med krage

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material:	Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande) NEMA 250, UL50E: 12 (spärrad)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40 °C till +100 °C, kortvarigt upp till +125 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 24 TS-RO

Produktinformation

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Krage	Antal / förp.
H-B kabelkåpa med sidokabelingång och låsbultar för längsbygel					
10113900	H-B 24 TS-RO 21	-	21	ja	5
10123900	H-B 24 TS-RO 29	-	29	ja	5
19113900	H-B 24 TS-RO M25	25	-	ja	5
19123900	H-B 24 TS-RO M32	32	-	ja	5

Senaste uppdatering (13.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16