



EPIC® H-B 32 AG

H-B kåpor för 2 insatser.

Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, för tvärbyglar.



Fördelar

Dubbla insatser i samma kåpa. Med tvärbyglar för hög säkerhet

Användningsområden

Anläggningsteknik
Styrteknik
Plastindustri

Produktegenskaper

Chassikåpa
Tvärbyglar
Flatpackning inkluderad

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material:

Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå

Bygel: zinkpläterat stål

Packning: NBR

Skyddsklass:

IP65 (matat utförande)

Temperaturområde:

-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan

Senaste uppdatering (12.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 32 AG

efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-B 32 AG

Art nr	Artikelbeskrivning	M	Antal / förp.
H-B chassikåpa med tvärbyglar			
10132000	H-B 32 AG	AG	5