
EPIC® H-B 32 TBF

H-B kåpor för 2 insatser.

Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med tvärbyglar och rak kabelingång.



Fördelar
Dubbla insatser i samma kåpa. Med tvärbyglar för hög säkerhet

Användningsområden
Anläggningsteknik
Styrteknik
Plastindustri

Produktegenskaper
Skarvkåpa
Tvärbyglar
Rak kabelingång
Versioner med eller utan krage

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Material:	Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande)
Temperaturområde:	-40 °C till +100 °C, kortvarigt upp till +125 °C

Observera
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan

Senaste uppdatering (09.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 32 TBF

under Prisinformation.

Senaste uppdatering (09.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 32 TBF

Produktinformation

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Krage	Antal / förp.
H-B skarvkåpa med rak kabelingång och tvärbyglar					
10139500	H-B 32 TBF 29	-	29	ja	5
19139500	H-B 32 TBF M32	32	-	-	5

Senaste uppdatering (09.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16