


EPIC® H-B 48 TS

H-B kåpor för 2 insatser.

Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, för längsbygel och med sidokabelingång.



Fördelar

Den stora och robusta kåpan för dubbla insatser i samma kontaktdon. Kraft och signal i ett kontaktdon

Användningsområden

Anläggningsteknik
Plastindustri

Produktegenskaper

Kabelkåpa
Låsbultar för längsbygel
Sidokabelingång
Versioner med eller utan krage

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material:	Kåpa: aluminiumlegering, grå Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande)
Temperaturområde:	-40 °C till +100 °C, kortvarigt upp till +125 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan. Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

EPIC® H-B 48 TS

Art nr	Produktbeskrivning	M	PG	Krage	Antal / förp.
H-B kabelkåpa med sidokabelingång och låsbultar för längsbygel					
10158000	H-B 48 TS 29	-	29	ja	1
10159000	H-B 48 TS 36	-	36	ja	1
10159200	H-B 48 TS 36	-	36	-	1
10160000	H-B 48 TS 42	-	42	ja	1
19158000	H-B 48 TS M32	32	-	-	1
19159000	H-B 48 TS M40	40	-	-	1
19160000	H-B 48 TS M50	50	-	-	1

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16