


## EPIC® Skyddslock H-A 3

Skyddslocket passande H-A 3 serien. Finns i plast och metall



Mekanisk resistens



Tillförlitlighet



Vattentät

### Produktegenskaper

Skyddslock i termoplast och metall för H-A 3 kåpor  
Fånglina med kabelsko för fastsättning med skruv på kapsling eller vägg  
Nylontrånd med ställbara ögla för montage på kabel

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC002314  
ETIM 5.0 Klassificering: Skyddslock för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002314  
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skyddshätta för industriellt kontaktdon

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.  
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**EPIC® Skyddslock H-A 3**

| Art nr   | Artikelbeskrivning | Version                      | Låsbultar | Fästråd      | Material | Förpackningsenhet |
|--|--------------------|------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------|
| Lämplig för H-A 3 chassikåpor, panelmonterade chassikåpor och skarvkåpa med stiftinsatser (hane) eller hylsinsatser (hona) |                    |                              |           |              |          |                   |
| 10513000   | H-A 3 MDBF-S       | till hus H-A 3 med hanhylsor | 2         | med kabelsko | Metall   | 10                |
| 10513100   | H-A 3 MDBF-B       | till hus H-A 3 med honhylsor | 2         | med kabelsko | Metall   | 10                |
| Lämplig för H-A 3 chassikåpor, panelmonterade chassikåpor och skarvdon med stiftinsatser (hane)                            |                    |                              |           |              |          |                   |
| 10430000   | H-A 3 KDB-S        | till hus H-A 3 med hanhylsor | 2         | -            | Plast    | 10                |
| 10430400   | H-A 3 KDBF-S       | till hus H-A 3 med hanhylsor | 2         | med kabelsko | Plast    | 10                |
| Lämplig för H-A 3 chassikåpor, panelmonterade chassikåpor och skarvkåpa med hylsinsatser (hona)                            |                    |                              |           |              |          |                   |
| 10430300   | H-A 3 KDB-B        | till hus H-A 3 med honhylsor | 2         | -            | Plast    | 10                |
| 10430100   | H-A 3 KDBF-B       | till hus H-A 3 med honhylsor | 2         | med kabelsko | Plast    | 10                |

Senaste uppdatering (24.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03\_16