

EPIC® Skyddslock H-A

Skyddslocket i termoplast passande H-A 10-, H-A 16-, H-A 32- och H-A 48-kåpor.



Mekanisk resistens



Tillförlitlighet



Vattentät

Produktegenskaper

Fånglina med kabelsko för fastsättning med skruv på kapsling eller vägg
Nylontränd med ställbara ögla för montage på kabel
Skyddslock i termoplast för H-A 10, H-A 16, H-A 32 och H-A 48 kåpor

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC002314
ETIM 5.0 Klassificering: Skyddslock för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skyddshätta för industriellt kontaktdon

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppertillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® Skyddslock H-A

| Art nr | Artikelbeskrivning | Version | Låsbultar | Fästtråd | Klämma | Material | Förpackningsenhet |
|--|--------------------|-----------------|-----------|--------------|------------------|----------|-------------------|
| med låsbultar lämpliga för H-A 10-32 chassikåpor, panelmonterade chassikåpor och skarvkåpa | | | | | | | |
| 10457700 | H-A 10 KDB | till hus H-A 10 | 2 | - | - | Plast | 5 |
| 10469700 | H-A 16 KDB | till hus H-A 16 | 2 | - | - | Plast | 5 |
| 10481700 | H-A 32 KDB | till hus H-A 32 | 4 | - | - | Plast | 5 |
| 10457500 | H-A 10 KDBF | till hus H-A 10 | 2 | med kabelsko | - | Plast | 5 |
| 10469500 | H-A 16 KDBF | till hus H-A 16 | 2 | med kabelsko | - | Plast | 5 |
| 10481500 | H-A 32 KDBF | till hus H-A 32 | 4 | med kabelsko | - | Plast | 10 |
| med bygel för H-A 10-32 kabeldon | | | | | | | |
| 10457800 | H-A 10 KDT | till H-A 10-huv | - | - | 2 snap-in-krokar | Plast | 5 |
| 10469800 | H-A 16 KDT | till H-A 16-huv | - | - | 2 snap-in-krokar | Plast | 5 |
| 10481800 | H-A 32 KDT | till H-A 32-huv | - | - | 4 snap-in-krokar | Plast | 5 |
| 10457600 | H-A 10 KDTF | till H-A 10-huv | - | med slinga | 2 snap-in-krokar | Plast | 5 |
| 10469600 | H-A 16 KDTF | till H-A 16-huv | - | med slinga | 2 snap-in-krokar | Plast | 5 |
| 10481600 | H-A 32 KDT | till H-A 32-huv | - | med slinga | 4 snap-in-krokar | Plast | 10 |

Senaste uppdatering (16.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® Skyddslock H-A

