

## EPIC® Skyddslock H-B

Skyddslocket i termoplast passande H-B 6-, H-B 10-, H-B 16-, H-BA 24- och H-B 32-kåpor.



Mekanisk resistens



Tillförlitlighet



Vattentät

### Produktegenskaper

Fånglina med kabelsko för fastsättning med skruv på kapsling eller vägg

Nylontränd med ställbara ögla för montage på kabel

Skyddslock i termoplast för H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24 och H-B 32 kåpor

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC002314

ETIM 5.0 Klassificering: Skyddslock för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002314

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skyddshätta för industriellt kontaktdon

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppertillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Art nr	Artikelbeskrivning	Version	Låsbultar	Fästråd	Klämma	Material	Förpackningsenhet
med låsbultar för H-B 6-24 chassikåpor, panelmonterade chassikåpor och skarvkåpa							
10015000	H-B 6 KDB	till hus H-B 6	2	med ögla	-	Plast	10
10047000	H-B 10 KDB	till hus H-B 10	4	med ögla	-	Plast	10
10087000	H-B 16 KDB	till hus H-B 16	4	med ögla	-	Plast	5
10118000	H-B 24 KDB	till hus H-B 24	4	med ögla	-	Plast	5
med bygel för H-B 6-24 kabeldon med låsbultar							
10016500	H-B 6 KDT	till H-B 6-huv	-	med slinga	Längsbygel	Plast	10
10048500	H-B 10 KDT	till H-B 10-huv	-	med slinga	Tvärbygel	Plast	10
10088500	H-B 16 KDT	till H-B 16-huv	-	med slinga	Tvärbygel	Plast	5
10119500	H-B 24 KDT	till H-B 24-huv	-	med slinga	Tvärbygel	Plast	5
med låsbultar för H-B 6-24 kabeldon med byglar							
10015100	H-B 6 KDBP	till H-B 6-huv	2	med slinga	-	Plast	10
10047100	H-B 10 KDBP	till H-B 10-huv	4	med slinga	-	Plast	10
10087100	H-B 16 KDBP	till H-B 16-huv	4	med slinga	-	Plast	10
10118100	H-B 24 KDBP	till H-B 24-huv	4	med slinga	-	Plast	5
med låsbultar för H-B 10-32 chassikåpor, panelmonterade chassikåpor och skarvkåpa							
10048700	H-B 10 KDBF	till hus H-B 10	2	med slinga	-	Plast	10
10088700	H-B 16 KDBF	till hus H-B 16	2	med slinga	-	Plast	10
10118700	H-B 24 KDBF	till hus H-B 24	2	med slinga	-	Plast	10
10118020	H-B 32 / H-A 48 KDBF	till hus H-B 32/H-A 48	4	med slinga	-	Plast	10
med bygel för H-B 10-24 kabelkåpa med låsbultar							
10048600	H-B 10 KDTF	till H-B 10-huv	-	med slinga	Längsbygel	Plast	10
10088600	H-B 16 KDTF	till H-B 16-huv	-	med slinga	Längsbygel	Plast	10
10118600	H-B 24 KDTF	till H-B 24-huv	-	med slinga	Längsbygel	Plast	10

Senaste uppdatering (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® Skyddslock H-B

