

EPIC® ULTRA Protective cover for housing H-B

Skyddslocket i termoplast passande H-B 6-, H-B 10-, H-B 16-, H-BA 24- och H-B 32-kåpor.



Mekanisk resistens



Tillförlitlighet



Vattentät

Produktegenskaper

Skyddslock för EPIC® ULTRA-kåpor

Utan fästögla

Skyddslock i material lämpligt för livsmedels- och dryckesapplikationer

Skyddslock för kåpor med låsbultar/låsbyglar i rostfritt stål

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC002314

ETIM 5.0 Klassificering: Skyddslock för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002314

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skyddshätta för industriellt kontaktdon

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® ULTRA Protective cover for housing H-B

Art nr	Version	Låsbultar	Klämma	Antal / förp.
ULTRA-skyddslock för chassi- och skarvkåpor				
70250250	för ULTRA H-B 6-kåpor	2	-	1
70250251	för ULTRA H-B 10-kåpor	4	-	1
70250252	för ULTRA H-B 16-kåpor	4	-	1
70250253	för ULTRA H-B 24-kåpor	4	-	1
ULTRA-skyddslock för kabelkåpor				
70250254	för ULTRA H-B 6-kåpor	-	Längsbygel	1
70250255	för ULTRA H-B 10-kåpor	-	Tvärbygel	1
70250256	för ULTRA H-B 16-kåpor	-	Tvärbygel	1
70250257	för ULTRA H-B 24-kåpor	-	Tvärbygel	1

EPIC® ULTRA Protective cover for housing H-B