

Detekterbara buntband med ståltunga

Avkännbarheten gör det här buntbandet extra intressant för livsmedels- och dryckesindustrin.

Info

Matchande tillbehör: Detekterbara buntbandssocklar



ECOLAB



Livsmedelsindustrin



God kemisk resistens



Halogenfri



UV-beständig

Fördelar

Detekterbara buntband med ett unikt material som kan upptäckas med röntgenutrustning, metalldetektorer och visuell inspektionsutrustning

Minimerar risken för produktkontaminering

Den blå färgen underlättar visuell upptäckt

Stöd kan hämtas från HACCP EU-direktivet

Polyamidversion: resistent mot vanliga lösningsmedel såsom alkohol och keton, alifatiska och aromatiska kolväten såsom olja, fett och bensen och mot svaga alkalier; ej resistent mot syror (svaga eller starka) och metalliska salter

Polypropylenversion: resistent mot kemiska rengöringsmedel

Ty-Rap® NDT: UV-beständig

Användningsområden

Rekommenderas där man inte vill söka efter buntbandsrester i slutprodukten, och där detektorer används för att upptäcka främmande föremål

Livsmedelsindustrin, särskilt för tillverknings- och processutrustning för mjölk- och köttprodukter

Läkemedelsproduktion

Standarder/Godkännanden

Senaste uppdatering (15.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Detekterbara buntband med ståltunga

Brandfarlighetsklass:

UL 94 HB

Endast buntband med ståltunga är ECOLAB-certifierade

Övrigt

Lagringsanvisning: Nylon (polyamid) är naturligt känslig för yttre påverkan. Buntband fuktas maskinellt för att säkerställa en optimal användning. Därför bör de förvaras svalt och torrt och inte utsättas för direkt solljus. För att hålla fukt är buntband förpackade i plastpåsar. Dessa bör förbli stängda fram till användningen

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Buntband

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000046

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Buntband

Färg:

Blå

Material:

Polyamid 6.6 eller polypropylen med järnoxid

Halogenfri och silikonfri

Temperaturområde:

Ty-Rap® NDT: -60 till +85 °C

Ty-Rap® PDT och Detect: -40 till +85 °C

Installationstemperatur:

-5 till +60 °C

Observera

TY-RAP® är ett registrerat varumärke för ABB.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Detekterbara buntband med ståltunga

Art nr	Produktbeskrivning	UL-godkänd	Längd x bredd (mm)	Buntning Ø (mm)	Draghållfasthet (N)	Antal / förp.
Utan stålblad/PA 6.6						
61723360	Buntband Detect 98x2,5 BU	nej	98.0 x 2.5	1.0 - 21.0	80.0	100
61723364	Buntband Detect 140x3,5 BU	nej	140.0 x 3.5	2.0 - 32.0	180.0	100
61723365	Buntband Detect 200x3,5 BU	nej	200.0 x 3.5	3.0 - 50.0	180.0	100
61723361	Buntband Detect 200x4,5 BU	nej	200 x 4.5	3.0 - 50.0	220.0	100
61723366	Buntband Detect 290x4,5 BU	nej	290.0 x 4.5	3.5 - 78.0	220.0	100
61723362	Buntband Detect 360x4,5 BU	nej	360.0 x 4.5	3.5 - 100.0	220.0	100
61723363	Buntband Detect 365x7,5 BU	nej	365.0 x 7.5	8.0 - 100.0	540.0	100
Med ståltunga (märke TY-RAP®)/PA 6.6						
61723351	Buntband TY-RAP TY523MR-NDT	nej	93.0 x 2.3	1.5 - 16.0	50.0	100
61723359	Buntband TY-RAP TY524MR-NDT	nej	140.0 x 3.6	2.0 - 35.0	160.0	100
61723352	Buntband TY-RAP TY525M-NDT	nej	186.0 x 4.6	3.0 - 45.0	200.0	100
61723353	Buntband TY-RAP TY528M-NDT	nej	361.0 x 4.8	4.8 - 102.0	220	100
61723354	Buntband TY-RAP TY527MR-NDT	nej	345.0 x 6.9	4.8 - 102.0	540	100
Med ståltunga (märke TY-RAP®)/polypropylen						
61723355	Buntband TY-RAP TY523M-PDT	nej	92 x 2.4	2 - 16	50	100
61723356	Buntband TY-RAP TY525M-PDT	nej	186 x 4.8	3.5 - 45	135.0	100
61723357	Buntband TY-RAP TY528M-PDT	nej	360 x 4.8	3.5 - 102	135.0	100
61723358	Buntband TY-RAP TY527M-PDT	nej	340 x 7	6 - 90	270	100

Detekterbara buntband med ståltunga

