


Ty-Rap® Cable tie with steel nose for screwing on

TY- RAP® buntbandet med ståltunga finns även som en variant för fastsättning med skruvar, nitar och bultar.



Halogenfri

Fördelar

Buntband med fästen
Möjliggör bindning och buntning i ett steg
Stålhuvudet ger en säker och hållbar bindning

Användningsområden

För montering med skruvar, bultar och nitar.
Möjliggör installation och buntning i ett steg
Möjliga tillämpningsområden: Kablage vid för-installationer och slutgiltiga installationer, och för underhållsfri installation av kablar och slangar

Standarder/Godkännanden

Filnummer E49405, se tabell
Brandspridningsklass enligt UL94 V-2

Design

Kan även levereras svart och UV-beständigt

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Buntband

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000046

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Buntband

Färg:

Naturell

Material:

Polyamid 6.6

Halogenfri och silikonfri

Temperaturområde:

-40 °C till +85 °C

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Ty-Rap® Cable tie with steel nose for screwing on

Observera

TY-RAP® är ett registrerat varumärke för ABB.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Ty-Rap® Cable tie with steel nose for screwing on

Art nr	Produktbeskrivning	UL-godkänd	Hål Ø (mm)	Längd x bredd (mm)	Buntning Ø (mm)	Draghållfasthet (N)	Antal / förp.
61715420	TY 33 M	ja	2.8	102.0 x 2.3	2 - 16	80	1000
61715480	TY 34 M	ja	4.2	151.0 x 3.5	2 - 29	180	1000
61720000	TY 635 M	ja	3.5	198.0 x 4.7	3.5 - 45	220	1000
61715540	TY 35 M	ja	4.8	199.0 x 4.7	3.5 - 45	220	1000
61720070	TY 1435 M	ja	6.3	198.0 x 4.7	3.5 - 45	220	1000
61715600	TY 37 M	ja	6.3	356.0 x 7.7	6 - 90	540	500