

Ty-Rap® buntband med stålhuvud och märkyta

TY- RAP® buntbandet med ståltunga finns även i en variant med märkyta för märkning och märkning av kabelbuntningar.

TY 53 M / TY 532 M



TY 51 M



Halogenfri

Fördelar

Buntband med märkyta

Möjliggör bindning och märkning i ett steg

Buntbanden är enkla att använda eftersom alla kanter är avrundade.

Den patenterade låskroken i rostfritt stål garanterar ett säkert grepp under tuffa förhållanden.

Användningsområden

För märkning och buntning av kablar, kabelbuntar, hydrauliska och pneumatiska matarlinjer

Standarder/Godkännanden

Filnummer E49405, se tabell

Brandspridningsklass enligt UL94 V-2

Design

TY 51 M: Märkytan placerad rätvinkligt mot buntbandet.

TY 53 M/TY 532 M: Märkytan placerad ovanför låset rätvinkligt mot buntbandet.

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Buntband

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000046

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Buntband

Färg:

Naturell

Material:

Polyamid 6.6

Halogenfri och silikonfri

Temperaturområde:

-40 °C till +85 °C

Senaste uppdatering (04.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Ty-Rap® buntband med stålhuvud och märkyta

Observera

TY-RAP® är ett registrerat varumärke för ABB.

Mindre förpackningsenheter finns tillgängliga vid förfrågan.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Ty-Rap® buntband med stålhuvud och märktyta

Art nr	Produktbeskrivning	UL-godkänd	Längd x bredd (mm)	Buntning Ø (mm)	Etikettyta (mm)	Draghållfasthet (N)	Antal / förp.
Högervinklad yta							
61716020	TY 51 M	ja	92.0 x 2.4	10 - 16	25 x 8	80	500
Parallell yta							
61715840	TY 46 MD	ja	184.0 x 4.8	9.5 - 45	30 x 24	220 Dubbel	500
61715880	TY 46 MT	ja	184.0 x 4.8	9.5 - 45	46 x 24	220 Tredubbel	500
61715920	TY 46 MF	ja	184.0 x 4.8	9.5 - 45	63 x 24	220 Fyrfaldigt	250
61715780	TY 546 M	ja	184.0 x 4.8	9.5 - 45	13 x 24	220	100
61715950	TY 548 M	ja	360.0 x 4.8	19 - 102	13 x 54	220	100
Högervinklat område ovan							
61716080	TY 53 M	ja	102.0 x 2.4	2 - 16	21 x 9	80	500
61716560	TY 532 M	ja	212.0 x 2.4	2 - 51	21 x 9	80	1000