


FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC kundandappad kabelmärkning av polyurethane för montering med buntband, speciellt anpassat för aggressiva miljöer.

Info

PUR 60x10, Ingår i FLEXIMARK® provpåse (artikelnr: M3251010)



Livsmedelsindustrin



Olja & Gas



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Flamhämmande



Halogenfri



UV-beständig

Fördelar

God UV-beständighet

God kemisk resistans

Högt flexibelt material

Flexibelt material möjliggör enkel montering med 1 eller 2 detekterbara buntband

Användningsområden

Märkning kan användas inom industrin och aggressiva miljöer (e.g. olja, järnväg)

Kan monteras direkt på ledningen med buntband i plast

Standarder/Godkännanden

Senaste uppdatering (15.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

Extremely flame-retardant according to
UL 94 V0
MIL 81531 och MIL-STD-202G

Övrigt

Märkningen levereras med önskad text (utskriftstjänsten är inkluderad i priset)

En eller två raders utskrift är möjligt

Textstorleken beror på textens längd och etikettens storlek.. Det finns generellt ingen ordbegränsning.

Beställningsprocess: Skicka kundspecifik data i en Excelfil parallellt med din beställningsorder per e-post till ansvarig handläggare.

Excellinstruktion: Kolumn A: Textrad 1, Kolumn B: Textrad 2, Kolumn B eller C: Antal märken

Inklusive

1 fp = 1 märke, utan minimum kvantitetsgräns

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001530

ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Kabelkodningssystem

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001530

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelmarkeringssystem

Färg:

Standard textfärg svart (svarta etiketter: vit textfärg)

Material:

Halogenfri PUR polyurethane

Temperaturområde:

-50 °C till +100 °C

Kan även klara +125 °C under kortare tid

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

Art nr	E-nummer	Benämning	Färg	Bredd x längd (mm)	Etiketter/förpackningsenhet
61800391	2940396	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 60x10 YE FCC	gul	60.0 x 10.0	1
61800392	2940397	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 75x15 YE FCC	gul	75.0 x 15.0	1
61800393	2940398	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 75x25 YE FCC	gul	75.0 x 25.0	1
61800394	2940399	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 60x10 WH FCC	vit	60.0 x 10.0	1
61800395	2940417	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 75x15 WH FCC	vit	75.0 x 15.0	1
61800396	2940418	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 75x25 WH FCC	vit	75.0 x 25.0	1
61800397	2940535	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 60x10 RD FCC	röd	60.0 x 10.0	1
61800398	2940536	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 75x15 RD FCC	röd	75.0 x 15.0	1
61800399	2940537	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 75x25 RD FCC	röd	75.0 x 25.0	1
61800400	2940538	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 60x10 OG FCC	orange	60.0 x 10.0	1
61800401	2940539	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 75x15 OG FCC	orange	75.0 x 15.0	1
61800402	2940540	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 75x25 OG FCC	orange	75.0 x 25.0	1
61800403	2940543	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 60x10 BU FCC	blå	60.0 x 10.0	1
61800404	2940544	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 75x15 BU FCC	blå	75.0 x 15.0	1
61800412	2940545	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 75x25 BU FCC	blå	75.0 x 25.0	1
61800406	2940546	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 60x10 BK FCC	svart	60.0 x 10.0	1
61800407	2940547	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 75x15 BK FCC	svart	75.0 x 15.0	1
61800413	2940548	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 75x25 BK FCC	svart	75.0 x 25.0	1