


## FLEXIMARK® krympslang FCC

FLEXIMARK® Krympslangsmärkning FCC - kundspecifikt tryckta krympslangar särskilt lämpade för järnvägsindustrin

### Info

Krympslangsmärke FK 12,7 RD 5-7 ingår i FLEXIMARK® provpåse (artikelnr M3251010)



Monteringstid



Halogenfri



God kemisk resistens



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande

### Fördelar

Färdigtryckt krympslangsmärkning enligt kundens specifikationer  
Kabelisoleringskydd

### Användningsområden

For cable marking  
För applikationer i trånga utrymmen  
För användning inom exempelvis järnvägs- eller vindkraftsindustrin

### Standarder/Godkännanden

Flamhämmande ASTM D635-HB

### Övrigt

Märkningen levereras med önskad text (utskriftstjänsten är inkluderad i priset)  
En eller två raders utskrift är möjligt  
Specificera önskad textfärg, teckensnitt och leveranssätt (om du önskar perforerade eller skurna längder) tillsammans med beställningen.

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® krympslang FCC

Beställningsprocess: Skicka kundspecifik data i en Excel-fil parallellt med din beställningsorder per e-post till ansvarig handläggare.

Excellinstruktion: Kolumn A: Textrad 1, Kolumn B: Textrad 2, Kolumn B eller C: Antal märken

### Inklusive

1 fp = 1 märke, utan minimum kvantitetsgräns

Levereras som klippta delar eller som en hel perforerad del

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmateriäl
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmateriäl
Färg:	Svart Även tillgängli i blå, röd, gul, vit
Material:	Polyolefin
Krympförhållande:	2:1
Temperaturområde:	-55°C till +125°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

**FLEXIMARK® krympslang FCC**

Art nr	Benämning	Färg	Ø före krympning (mm)	Ø efter krympning (mm)	Antal tecken	Etiketter/förpackningsenhet
83280029	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 3,2 BK	svart	3,2	1,6	1-7	1
83280030	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 3,2 BK	svart	3,2	1,6	8-12	1
83280031	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 3,2 BK	svart	3,2	1,6	13-17	1
83280032	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 4,8 BK	svart	4,8	2,4	1-7	1
83280033	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 4,8 BK	svart	4,8	2,4	8-12	1
83280034	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 4,8 BK	svart	4,8	2,4	13-17	1
83280035	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 6,4 BK	svart	6,4	3,2	1-7	1
83280036	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 6,4 BK	svart	6,4	3,2	8-12	1
83280037	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 6,4 BK	svart	6,4	3,2	13-17	1
83280038	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 9,5 BK	svart	9,5	4,75	1-7	1
83280039	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 9,5 BK	svart	9,5	4,75	8-12	1
83280040	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 9,5 BK	svart	9,5	4,75	13-17	1
83280041	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 12,7 BK	svart	12,7	6,35	1-7	1
83280042	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 12,7 BK	svart	12,7	6,35	8-12	1

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03\_16

**FLEXIMARK® krympslang FCC**

Art nr	Benämning	Färg	Ø före krympning (mm)	Ø efter krympning (mm)	Antal tecken	Etiketter/förpackningsenhet
83280043	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 12,7 BK	svart	12,7	6,35	13-17	1
83280044	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 19,1 BK	svart	19,1	9,55	1-7	1
83280045	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 19,1 BK	svart	19,1	9,55	8-12	1
83280046	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 19,1 BK	svart	19,1	9,55	13-17	1

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03.16