


FLEXIMARK® krympslang FCC

FLEXIMARK® Krympslangsmärkning FCC - kundspecifikt tryckta krympslangar särskilt lämpade för järnvägsindustrin

Info

Krympslangsmärke FK 12,7 RD 5-7 ingår i FLEXIMARK® provpåse (artikelnr M3251010)



Maskin- och anläggningkonstruktion



God kemisk resistens



Flamhämmande



Halogenfri



Monteringstid

Fördelar

Färdigtryckt krympslangsmärkning enligt kundens specifikationer
Kabelisoleringskydd

Användningsområden

For cable marking
För applikationer i trånga utrymmen
För användning inom exempelvis järnvägs- eller vindkraftsindustrin

Standarder/Godkännanden

Flame retardant according to
ASTM D635-HB

Övrigt

Märkningen levereras med önskad text (utskriftstjänsten är inkluderad i priset)
En eller två raders utskrift är möjligt
Specificera önskad textfärg, teckensnitt och leveranssätt (om du önskar perforerade eller skurna längder) tillsammans med

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® krympslang FCC

beställningen.

Beställningsprocess: Skicka kundspecifik data i en Excel-fil parallellt med din beställningsorder per e-post till ansvarig handläggare.

Excellinstruktion: Kolumn A: Textrad 1, Kolumn B: Textrad 2, Kolumn B eller C: Antal märken

Inklusive

1 fp = 1 märke, utan minimum kvantitetsgräns

Levereras som klippta delar eller som en hel perforerad del

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001288

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial

Färg:

Svart

Även tillgängli i blå, röd, gul, vit

Material:

Polyolefin

Krympförhållande:

2:1

Temperaturområde:

-55°C till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

FLEXIMARK® krympslang FCC

Art nr	Benämning	Färg	Ø före krympning (mm)	Ø efter krympning (mm)	Antal tecken	Etiketter/förpackningsenhet
83280029	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 3,2 BK	svart	3,2	1,6	1-7	1
83280030	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 3,2 BK	svart	3,2	1,6	8-12	1
83280031	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 3,2 BK	svart	3,2	1,6	13-17	1
83280032	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 4,8 BK	svart	4,8	2,4	1-7	1
83280033	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 4,8 BK	svart	4,8	2,4	8-12	1
83280034	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 4,8 BK	svart	4,8	2,4	13-17	1
83280035	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 6,4 BK	svart	6,4	3,2	1-7	1
83280036	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 6,4 BK	svart	6,4	3,2	8-12	1
83280037	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 6,4 BK	svart	6,4	3,2	13-17	1
83280038	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 9,5 BK	svart	9,5	4,75	1-7	1
83280039	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 9,5 BK	svart	9,5	4,75	8-12	1
83280040	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 9,5 BK	svart	9,5	4,75	13-17	1
83280041	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 12,7 BK	svart	12,7	6,35	1-7	1
83280042	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 12,7 BK	svart	12,7	6,35	8-12	1

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® krympslang FCC

Art nr	Benämning	Färg	Ø före krympning (mm)	Ø efter krympning (mm)	Antal tecken	Etiketter/förpackningsenhet
83280043	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 12,7 BK	svart	12,7	6,35	13-17	1
83280044	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 19,1 BK	svart	19,1	9,55	1-7	1
83280045	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 19,1 BK	svart	19,1	9,55	8-12	1
83280046	FLEXIMARK® Krympslangsmärke FCC- FK 19,1 BK	svart	19,1	9,55	13-17	1

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16