


FLEXIMARK® Syrafast rostfri märkning FCC

FLEXIMARK® Rostfri syrafast kundanpassad FCC präglade kabel- och komponentmärksystem för aggressiva miljöer.

Info

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Livsmedelsindustrin



Olja & Gas



Spårbundet



Vindkraft



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Värmebeständig



Köldbeständig



Oljeresistent



Syreresistent



Temperaturbeständig

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Syrafast rostfri märkning FCC



UV-beständig

Fördelar

Resistens mot syra
Enastående kemisk beständighet
Hög temperaturlåghet
Extremt lång livstid

Användningsområden

Klarar svåra omgivningsförhållanden och extremt väder
Järnvägsindustri, livsmedelsindustri, vindkraftsindustri, olje-/gasindustri

Standarder/Godkännanden

Achilles JQS certifierad

Övrigt

Märkningen levereras med önskad text (utskriftstjänsten är inkluderad i priset)
Beställningsprocess: Skicka kundspecifik data i en Excel-fil parallellt med din beställningsorder per e-post till ansvarig handläggare.
Excellinstruktion: Kolumn A: Textrad 1, Kolumn B: Textrad 2, Kolumn B eller C: Antal märken
Märkets längd är anpassat till antalet tecken
Alla bokstäver är präglade med versaler
Maximalt antal tecken: endelade etiketter: kort storlek 15, lång storlek 25 tvådelade etiketter: korta storlekar 30 (15 per rad), lång storlek 50 (25 per rad)

Inklusive

1 fp = 1 märke, utan minimum kvantitetsgräns
Märkningen sorteras före leverans
Artikelnr inklusive buntband: 83251406, 83251456, 83251426, 83251468: Stålbuntband LS 4,6-200 (artikel nr. 61812950)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Kabelkodningssystem
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001530 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelmarkeringssystem
Övrigt:	Blanka versioner artikelnummer 83251575 och 83251576
Dimensioner:	Teckenhöjd 4,2 mm Avstånd mellan 2 tecken: ca 1 mm Diameter borrhål 3,2 mm Buntbandsbredd: max. 7,9 mm
Info:	Tillgängliga tecken: A-Ü 0-9~+ - / . : , = Jordtecken
Material:	Acid resistant stainless steel EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Temperaturområde:	-80°C upp till +539°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Syrafast rostfri märkning FCC

efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Blanka märken hittas på produktsidan "SP Metalprint" (artikel nr. 83251575 och 83251576)

FLEXIMARK® Syrafast rostfri märkning FCC

Art nr	Benämning	Höjd (mm)	Design	Antal tecken per rad	Etiketter/förpackningsenhet
Enkelpräglad/med fäste för buntband					
83251406	FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC LS200 0-15	9.9	med buntband	0-15	1
83251456	FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC LS 16-25	9.9	med buntband	16-25	1
83251402	FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC 0-15	9.9	utan buntband	0-15	1
83251454	FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC 16-25	9.9	utan buntband	16-25	1
One line embossing / with screw hole					
83251450	FLEXIMARK® Stainless steel SM FCC 0-15	9.9	med skruvhål	0-15	1
83251478	FLEXIMARK® Stainless steel SM FCC 16-25	9.9	med skruvhål	16-25	1
Dubbelpräglad/med fäste för buntband					
83251426	FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC LS 0-15	13.9	med buntband	0-15	1
83251468	FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC LS 16-25	13.9	med buntband	16-25	1
83251422	FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC 0-15	13.9	utan buntband	0-15	1
83251466	FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC 16-25	13.9	utan buntband	16-25	1
Two-line embossing / with screw hole					
83251451	FLEXIMARK® Stainless steel SM2R FCC 0-15	13.9	med skruvhål	0-15	1
83251479	FLEXIMARK® Stainless steel SM2R FCC 16-25	13.9	med skruvhål	16-25	1

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Syrafast rostfri märkning FCC

