


FLEXIMARK® Cablelabel LFL

FLEXIMARK® Cablelabel LFL för kabelmärkning med buntband (Montering möjlig på en eller två sidor). Texten skrivs ut med FLEXIMARK® Software och en vanlig kontorslaserskrivare.

Info

LFL2H 9.9-26 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



God kemisk resistens



Halogenfri



UV-beständig

Fördelar

Beständigt mot kemikalier, UV-strålning, fukt och olja (dieseloljor, basiska rengöringsmedel, saltvatten, etanol etc.)
Skrivbar på båda sidor

Användningsområden

For cable marking
Kan monteras direkt på kabeln tillsammans med plastbuntband
Inga teckenhållare är nödvändiga

Övrigt

Utskrift med programvaran FLEXIMARK® Software och en vanlig laserskrivare
Placera ark i det manuella pappersmatningsfacket
Bästa möjliga utskriftsegenskaper i laserskrivare uppnås med rak arkstyrning

Inklusive

Perforerade DIN A4/A5-ark

Produktkonstruktion

Stansade med ett (LFL1H) och två (LFL2H) buntbandshål för fäste med buntband (upp till 4,5 mm bredd)

Senaste uppdatering (09.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Cablelabel LFL

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Kabelkodningssystem
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001530 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelmarkeringssystem
Färg:	Gul/Vit (skrivbar på båda sidor)
Material:	Halogenfri polyester Tjocklek: 0,175 mm
Temperaturområde:	-40 °C till +125 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enskilda etiketter

FLEXIMARK® Cablelabel LFL

Art nr	E-nummer	Benämning	Färg	Bredd x längd (mm)	Etikettyta (mm)	Etiketter/förpackningsenhet
83254750	2972058	FLEXIMARK® Cablelabel LFL 2H 9,9-26 YE/WH	gul/vit	9.9 x 48.0	9.9 x 26.0	400
83254760	2972059	FLEXIMARK® Cablelabel LFL 1H 9,9-35 YE/WH	gul/vit	9.9 x 48.0	9.9 x 35.0	400
83254765	2972097	Cablelabel 9,9-66 YE/WH A4	gul/vit	9.9 x 89.0	9.9 x 66.0	560