


## FLEXIMARK® Cablelabel LFL

FLEXIMARK® Cablelabel LFL för kabelmärkning med buntband (Montering möjlig på en eller två sidor). Texten skrivs ut med FLEXIMARK® Software och en vanlig kontorslaserskrivare.

### Info

LFL2H 9.9-26 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



God kemisk resistens



Halogenfri



UV-beständig

### Fördelar

Beständigt mot kemikalier, UV-strålning, fukt och olja (dieseloljor, basiska rengöringsmedel, saltvatten, etanol etc.)  
Skrivbar på båda sidor

### Användningsområden

For cable marking  
Kan monteras direkt på kabeln tillsammans med plastbuntband  
Inga teckenhållare är nödvändiga

### Övrigt

Utskrift med programvaran FLEXIMARK® Software och en vanlig laserskrivare  
Placera ark i det manuella pappersmatningsfacket  
Bästa möjliga utskriftsegenskaper i laserskrivare uppnås med rak arkstyrning

### Inklusive

Perforerade DIN A4/A5-ark

### Produktkonstruktion

Stansade med ett (LFL1H) och två (LFL2H) buntbandshål för fäste med buntband (upp till 4,5 mm bredd)

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Cablelabel LFL

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Kabelkodningssystem
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001530 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelmarkeringssystem
Färg:	Gul/Vit (skrivbar på båda sidor)
Material:	Halogenfri polyester Tjocklek: 0,175 mm
Temperaturområde:	-40 °C till +125 °C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

**FLEXIMARK® Cablelabel LFL**

Art nr	E-nummer	Benämning	Färg	Bredd x längd (mm)	Etikettyta (mm)	Etiketter/förpackningsenhet
83254750	2972058	FLEXIMARK® Cablelabel LFL 2H 9,9-26 YE/WH	gul/vit	9.9 x 48.0	9.9 x 26.0	400
83254760	2972059	FLEXIMARK® Cablelabel LFL 1H 9,9-35 YE/WH	gul/vit	9.9 x 48.0	9.9 x 35.0	400
83254765	2972097	Cablelabel 9,9-66 YE/WH A4	gul/vit	9.9 x 89.0	9.9 x 66.0	560

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16