


FLEXIMARK® Flexilabel LFL

FLEXIMARK® Flexilabel LFL blanka ark för kabelmärkning tillsammans med Skyltprofiler och hållare. Texten skrivs ut med hjälp av FLEXIMARK® Software och vanlig kontorslaserskrivare.

Info

LFL 9.5-35 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



God kemisk resistens



Halogenfri



UV-beständig

Fördelar

Beständigt mot kemikalier, UV-strålning, fukt och olja (dieseloljor, basiska rengöringsmedel, saltvatten, etanol etc.)
Skrivbar på båda sidor

Användningsområden

For cable marking

Rekommenderad etikett för PTE, PTEF och CAB skyltprofiler (se kapitel "Skyltprofiler och tillbehör")

Övrigt

Utskrift med programvaran FLEXIMARK® Software och en vanlig laserskrivare

Placera ark i det manuella pappersmatningsfacket

Bästa möjliga utskriftsegenskaper i laserskrivare uppnås med rak arkstyrning

Inklusive

Perforerade DIN A4-ark

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmateriäl

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001288

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Flexilabel LFL

Färg:	Gul/Vit (skrivbar på båda sidor)
Material:	Halogenfri polyester Tjocklek: 0,175 mm
Temperaturområde:	-40 °C till +125 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enskilda etiketter

FLEXIMARK® Flexilabel LFL

Art nr	E-nummer	Benämning	Färg	Bredd x längd (mm)	Etiketter/förpackningsenhet
83254620	2972690	LFL 6-35 YE/WH flexilabel	gul/vit	6.0 x 35.0	2350
83254650	2972326	LFL 9.5-17.5 YE/WH flexilabel	gul/vit	9.5 x 17.5	3190
83254660	2972079	LFL 9.5-28 YE/WH flexilabel	gul/vit	9.5 x 28.0	2030
83254670	2972057	LFL 9.5-35 YE/WH flexilabel	gul/vit	9.5 x 35.0	1450
83254701	2972080	LFL9.9-66 CYB YE/WH	gul/vit	9.9 x 66.0	840
83254690	2972330	FLEXIMARK® Label LFL 9.5-196 YEWH	gul/vit	9.5 x 196.0	290
83254710	2972081	FLEXIMARK® Flexilabel LFL 12-38 YE/WH	gul/vit	12.0 x 38.0	1150
83254718	2972083	FLEXIMARK® Flexilabel LFL 19-50 YE/WH	gul/vit	19.0 x 50.0	560
83254719	2941262	LFL 19-100 YE/WH flexilabel	gul/vit	19.0 x 100.0	280