


FLEXIMARK® Organiserad krympslang

FLEXIMARK® Organiserad krympslang i färdigklippta längder för lednings- och kabelmärkning. Finns även tillgängliga som dieselresistenta och halogenfria.



Maskin- och anläggningkonstruktion



Spårbundet



Vindkraft



Halogenfri



Monteringstid



Utrymmeskrav

Fördelar

Minskad arbetstid
Färdigklippta till exakt längd

Användningsområden

Täcker ett brett urval av kabeldiametrar, och kan även användas vid märkning av ledare

Standarder/Godkännanden

Inte halogenfri version: UL 224-certifierad

Övrigt

Enkelt att skriva ut via FLEXIMARK® mjukvara Flexisoft och FLEXIMARK®-termotransferskrivare SQUIX, EOS5 eller EOS2
Rekommenderat band: FTI-X 60-300 BK (artikelnummer 83260206)

Inklusive

Levereras på rulle

Senaste uppdatering (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Organiserad krympslang

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial
Vid förfrågan:	Finns även som dieselbeständigt utförande (med SNCF- NF F00-608-certifiering)
Färg:	Standard colour: Yellow Finns även tillgänglig i vit
Material:	Polyolefin Krympförhållande: Halogenfri version: 2:1 Inte halogenfri version: 3:1
Temperaturområde:	Halogenfri version: -55°C till +105°C Icke halogenfri version: -55°C till +135°C Krympningstemperatur: +90°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

FLEXIMARK® Organiserad krympslang

Art nr	E-nummer	Benämning	Färg	Krympområde (mm)	Längd (mm)	Etiketter/förpackningsenhet
Halogenfri						
83260225	2940958	FLEXIMARK® Org. krympslang 2.4/1.2-12.5 YE	gul	1.2 - 2.4	12.5	4000
83260228	2940984	FLEXIMARK® Org. krympslang 2.4/1.2-16.6 YE	gul	1.2 - 2.4	16.6	3000
83260100	2940897	FLEXIMARK® Org. krympslang 2.4/1.2-25 YE	gul	1.2 - 2.4	25.0	2000
83260090	2940883	FLEXIMARK® Org. krympslang 2.4/1.2-38 YE	gul	1.2 - 2.4	38.0	1000
83260080	2940856	FLEXIMARK® Org. krympslang 2.4/1.2-50 YE	gul	1.2 - 2.4	50.0	1000
83260226	2940959	FLEXIMARK® Org. krympslang 3.2/1.6-12.5 YE	gul	1.6 - 3.2	12.5	4000
83260229	2940985	FLEXIMARK® Org. krympslang 3.2/1.6-16.6 YE	gul	1.6 - 3.2	16.6	3000
83260101	2940898	FLEXIMARK® Org. krympslang 3.2/1.6-25 YE	gul	1.6 - 3.2	25.0	2000
83260091	2940884	FLEXIMARK® Org. krympslang 3.2/1.6-38 YE	gul	1.6 - 3.2	38.0	1000
83260081	2940857	FLEXIMARK® Org. krympslang 3.2/1.6-50 YE	gul	1.6 - 3.2	50.0	1000
83260252	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.0/2.0-12.5 YE	gul	2.0 - 4.0	12.5	4000
83260251	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.0/2.0-16.6 YE	gul	2.0 - 4.0	16.6	3000
83260250	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.0/2.0-25 YE	gul	2.0 - 4.0	25.0	2000
83260249	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp.	gul	2.0 - 4.0	50.0	1000

Senaste uppdatering (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Organiserad krympslang

Art nr	E-nummer	Benämning	Färg	Krympområde (mm)	Längd (mm)	Etiketter/förpackningsenhet
		4.0/2.0-50 YE				
83260227	2940983	FLEXIMARK® Org. krympslang 4.8/2.4-12.5 YE	gul	2.4 - 4.8	12.5	4000
83260230	2940986	FLEXIMARK® Org. krympslang 4.8/2.4-16.6 YE	gul	2.4 - 4.8	16.6	3000
83260102	2940904	FLEXIMARK® Org. krympslang 4.8/2.4-25 YE	gul	2.4 - 4.8	25.0	2000
83260092	2940885	FLEXIMARK® Org. krympslang 4.8/2.4-38 YE	gul	2.4 - 4.8	38.0	1000
83260082	2940858	FLEXIMARK® Org. krympslang 4.8/2.4-50 YE	gul	2.4 - 4.8	50.0	1000
83260103	2940905	FLEXIMARK® Org. krympslang 6.4/3.2-25 YE	gul	3.2 - 6.4	25.0	2000
83260093	2940886	FLEXIMARK® Org. krympslang 6.4/3.2-38 YE	gul	3.2 - 6.4	38.0	1000
83260083	2940859	FLEXIMARK® Org. krympslang 6.4/3.2-50 YE	gul	3.2 - 6.4	50.0	1000
83260104	2940906	FLEXIMARK® Org. krympslang 9.5/4.8-25 YE	gul	4.8 - 9.5	25.0	1000
83260094	2940887	FLEXIMARK® Org. krympslang 9.5/4.8-38 YE	gul	4.8 - 9.5	38.0	500
83260084	2940860	FLEXIMARK® Org. krympslang 9.5/4.8-50 YE	gul	4.8 - 9.5	50.0	500
83260105	2940907	FLEXIMARK® Org. krympslang 12.7/6.4-25 YE	gul	6.4 - 12.7	25.0	1000
83260095	2940888	FLEXIMARK® Org. krympslang 12.7/6.4-38 YE	gul	6.4 - 12.7	38.0	500
83260085	2940869	FLEXIMARK® Org. krympslang 12.7/6.4-50	gul	6.4 - 12.7	50.0	500

Senaste uppdatering (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Organiserad krympslang

Art nr	E-nummer	Benämning	Färg	Krympområde (mm)	Längd (mm)	Etiketter/förpackningsenhet
		YE				
83260106	2940908	FLEXIMARK® Org. krympslang 19.1/9.5-25 YE	gul	9.5 - 19.1	25.0	1000
83260096	2940889	FLEXIMARK® Org. krympslang 19.1/9.5-38 YE	gul	9.5 - 19.1	38.0	500
83260086	2940870	FLEXIMARK® Org. krympslang 19.1/9.5-50 YE	gul	9.5 - 19.1	50.0	500
83260107	2940909	FLEXIMARK® Org. krympslang 25.4/12.7-25 YE	gul	12.7 - 25.4	25.0	600
83260097	2940890	FLEXIMARK® Org. krympslang 25.4/12.7-38 YE	gul	12.7 - 25.4	38.0	300
83260087	2940878	FLEXIMARK® Org. krympslang 25.4/12.7-50 YE	gul	12.7 - 25.4	50.0	300
83260098	2940893	FLEXIMARK® Org. krympslang 38.1/19.1-38 YE	gul	19.1 - 38.1	38.0	100
83260088	2940879	FLEXIMARK® Org. krympslang 38.1/19.1-50 YE	gul	19.1 - 38.1	50.0	100
83260099	2940896	FLEXIMARK® Org. krympslang 50.8/25.4-38 YE	gul	25.4 - 50.8	38.0	100
83260089	2940880	FLEXIMARK® Org. krympslang 50.8/25.4-50 YE	gul	25.4 - 50.8	50.0	100
83260219	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 2.4/1.2-12.5 WH	vit	1.2 - 2.4	12.5	4000
83260222	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 2.4/1.2-16.6 WH	vit	1.2 - 2.4	16.6	3000
83260072	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 2.4/1.2-25 WH	vit	1.2 - 2.4	25.0	2000
83260062	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp.	vit	1.2 - 2.4	38.0	1000

Senaste uppdatering (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Organiserad krympslang

Art nr	E-nummer	Benämning	Färg	Krympområde (mm)	Längd (mm)	Etiketter/förpackningsenhet
		2.4/1.2-38 WH				
83260052	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 2.4/1.2-50 WH	vit	1.2 - 2.4	50.0	1000
83260220	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 3.2/1.6-12.5 WH	vit	1.6 - 3.2	12.5	4000
83260223	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 3.2/1.6-16.6 WH	vit	1.6 - 3.2	16.6	3000
83260073	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 3.2/1.6-25 WH	vit	1.6 - 3.2	25.0	2000
83260063	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 3.2/1.6-50 WH	vit	1.6 - 3.2	38.0	1000
83260053	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 3.2/1.6-50 WH	vit	1.6 - 3.2	50.0	1000
83260248	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.0/2.0-12.5 WH	vit	2.0 - 4.0	12.5	4000
83260247	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.0/2.0-16.6 WH	vit	2.0 - 4.0	16.6	3000
83260246	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.0/2.0-25 WH	vit	2.0 - 4.0	25.0	2000
83260245	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.0/2.0-50 WH	vit	2.0 - 4.0	50.0	1000
83260221	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.8/2.4-12.5 WH	vit	2.4 - 4.8	12.5	4000
83260224	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.8/2.4-16.6 WH	vit	2.4 - 4.8	16.6	3000
83260074	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.8/2.4-25 WH	vit	2.4 - 4.8	25.0	2000
83260064	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp.	vit	2.4 - 4.8	38.0	1000

Senaste uppdatering (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Organiserad krympslang

Art nr	E-nummer	Benämning	Färg	Krympområde (mm)	Längd (mm)	Etiketter/förpackningsenhet
		4.8/2.4-38 WH				
83260054	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.8/2.4-50 WH	vit	2.4 - 4.8	50.0	1000
83260075	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 6.4/3.2-25 WH	vit	3.2 - 6.4	25.0	2000
83260065	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 6.4/3.2-38 WH	vit	3.2 - 6.4	38.0	1000
83260055	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 6.4/3.2-50 WH	vit	3.2 - 6.4	50.0	1000
83260076	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 9.5/4.8-25 WH	vit	4.8 - 9.5	25.0	1000
83260066	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 9.5/4.8-38 WH	vit	4.8 - 9.5	38.0	500
83260056	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 9.5/4.8-50 WH	vit	4.8 - 9.5	50.0	500
83260077	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 12.7/6.4-25 WH	vit	6.4 - 12.7	25.0	1000
83260067	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 12.7/6.4-38 WH	vit	6.4 - 12.7	38.0	500
83260057	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 12.7/6.4-50 WH	vit	6.4 - 12.7	50.0	500
83260078	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 19.1/9.5-25 WH	vit	9.5 - 19.1	25.0	1000
83260068	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 19.1/9.5-38 WH	vit	9.5 - 19.1	38.0	500
83260058	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 19.1/9.5-50 WH	vit	9.5 - 19.1	50.0	500
83260079	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp.	vit	12.7 - 25.4	25.0	600

Senaste uppdatering (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Organiserad krympslang

Art nr	E-nummer	Benämning	Färg	Krympområde (mm)	Längd (mm)	Etiketter/förpackningsenhet
		25.4/12.7-25 WH				
83260069	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 25.4/12.7-38 WH	vit	12.7 - 25.4	38.0	300
83260059	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 25.4/12.7-50 WH	vit	12.7 - 25.4	50.0	300
83260070	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 38.1/19.1-38 WH	vit	19.1 - 38.1	38.0	100
83260060	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 38.1/19.1-50 WH	vit	19.1 - 38.1	50.0	100
83260071	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 50.8/25.4-38 WH	vit	25.4 - 50.8	38.0	100
83260061	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 50.8/25.4-50 WH	vit	25.4 - 50.8	50.0	100
83260255	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 3.2/1.6-12.5 GY	grå	1.6 - 3.2	12.5	4000
83260256	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 3.2/1.6-16.6 GY	grå	1.6 - 3.2	16.6	3000
83260257	-	FLEXIMARK® Organiserad krymp. 4.8/2.4-12.5 GY	grå	2.4 - 4.8	12.5	4000

Senaste uppdatering (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16