


FLEXIMARK® Shrink mark

FLEXIMARK® Flat krympslang för kabelmärkning kan enkelt skrivas ut med hjälp av FLEXIMARK® Software och termotransferskrivare.



Vindkraft



God kemisk resistens



Flamhämmande

Fördelar

Flat krympslang som kan skäras till i valfri längd

Användningsområden

For cable marking

För applikationer i trånga utrymmen

Kabelisoleringskydd

Rekommenteras för kabelreparation

Standarder/Godkännanden

UL 224-certifierad

Övrigt

Enkelt att skriva ut via FLEXIMARK® mjukvara Flexisoft och FLEXIMARK®-termotransferskrivare SQUIX, EOS5 eller EOS2

Rekommenderat band:

Textfärg svart: FTI-X 60-300 BK (artikelnummer 83260206),

textfärg vit: FTI-X 55-300 WH (artikelnummer 83260260)

Använd skrivaren EOS5 med tillvald skärkniv för skärning och skrivaren SQUIX med tillvald perforeringskniv för perforering av krympslangar

?????????: FLEXIMARK® Shrink tube FCC?????

Inklusive

Levereras på rulle

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Shrink mark

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Krympslang

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krympslang

Färg:

Svart, gul och vit

Material:

Polyolefin

Krympförhållande: 3:1

Temperaturområde:

-55°C till +135°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

FLEXIMARK® Shrink mark

Art nr	Benämning	Färg	Krympområde (mm)	Förp. (m)
83251670	Flat krympslang 3/1 BK	svart	1.0 - 3.0	30
83251671	Flat krympslang 6/2 BK	svart	2.0 - 6.0	25
83251672	Flat krympslang 9/3 BK	svart	3.0 - 9.0	20
83251673	Flat krympslang 12/4 BK	svart	4.0 - 12.0	20
83251674	Flat krympslang 18/6 BK	svart	6.0 - 18.0	20
83251680	Flat krympslang 3/1 YE	gul	1.0 - 3.0	30
83251681	Flat krympslang 6/2 YE	gul	2.0 - 6.0	25
83251682	Flat krympslang 9/3 YE	gul	3.0 - 9.0	20
83251683	Flat krympslang 12/4 YE	gul	4.0 - 12.0	20
83251684	Flat krympslang 18/6 YE	gul	6.0 - 18.0	20
83251690	FLEXIMARK® krympslang 3/1 WH	vit	1.0 - 3.0	30
83251691	Flat krympslang 6/2 WH	vit	2.0 - 6.0	25
83251692	Flat krympslang 9/3 WH	vit	3.0 - 9.0	20
83251693	Flat krympslang 12/4 WH	vit	4.0 - 12.0	20
83251694	Flat krympslang 18/6 WH	vit	6.0 - 18.0	20