FLEXIMARK® Wrapping labels TCK

FLEXIMARK® Etiketter TCK märkning i vinylmaterial med skyddande transparent folie för kabelmärkning och utskrift i termotransferskrivare.





- Solenergi
- Vindkraft
- God kemisk resistens
- Halogenfri
- UV-beständig
- Vattentät

Fördelar

Den transparenta folien lindas om kabeln och klistras över märkningsområdet så att märkningen är skyddad mot slitage, smuts och lösningsmedel
Beständigt mot kemikalier, UV-strålning, fukt och olja (dieseloljor, basiska rengöringsmedel, saltvatten, etanol etc.)
Platsbesparande på grund av tät lindning

Användningsområden

For cable marking

Övrigt

Enkelt att skriva ut via FLEXIMARK® mjukvara Flexisoft och FLEXIMARK®-termotransferskrivare SQUIX, EOS5 eller EOS2
Rekommenderat band: R71 110-360 resin BK (artikelnummer 83259609)

Inklusive

Levereras på rulle

Senaste uppdatering (11.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Wrapping labels TCK

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial
Häftämne:	Akrylbaserat permanent häftämne
Färg:	Vit eller gul
Material:	Halogenfri polyester Tjocklek: 0.025 mm
Temperaturområde:	-40 °C till +125 °C Applicering: min +10 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

Senaste uppdatering (11.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

FLEXIMARK® Wrapping labels TCK

Produktinformation

Art nr	Benämning	Färg	Bredd x längd (mm)	Skrivbar yta (B x H mm)	För Ø (mm)	Etiketter/förpackningsenhet
Vit version						
83259874	TCK 32 25x33.5 WH	vit	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200
83259875	TCK 35 25x55 WH	vit	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200
83259876	TCK 40 25x94 WH	vit	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600
83259877	TCK 45 25x142.5 WH	vit	25.0 x 142.5	25.0 x 25.0	8.0 - 36.0	600
83259890	TCK 48 34x93 WH	vit	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600
83259878	TCK 60 50x56 WH	vit	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600
83259879	TCK 65 50x94 WH	vit	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600
83259881	TCK 70 50x142.5 WH	vit	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600
83259810	FLEXIMARK® Vinyl TCK 20 WH	vit	13.0 x 20.0	13.0 x 9.0	3.0 - 4.0	2400
83259811	FLEXIMARK® Vinyl TCK 32 WH	vit	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200
83259812	FLEXIMARK® Vinyl TCK 35 WH	vit	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200
83259813	FLEXIMARK® Vinyl TCK 40 WH	vit	25.0 x 94.0	25.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600
83259814	FLEXIMARK® Vinyl TCK 45 WH	vit	25.0 x 142.5	25.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600
83259815	FLEXIMARK® Vinyl TCK 48 WH	vit	34.0 x 93.0	34.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600
83259816	FLEXIMARK® Vinyl TCK 60 WH	vit	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600
83259817	FLEXIMARK® Vinyl TCK 65 WH	vit	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600
83259818	FLEXIMARK® Vinyl TCK 70 WH	vit	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600
Gul version						
83259882	TCK 32 25x33.5 YE	gul	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200
83259883	TCK 35 25x55 YE	gul	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200
83259884	TCK 40 25x94 YE	gul	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600
83259885	TCK 45 25x142.5 YE	gul	25.0 x 142.5	25.0 x 25.0	8.0 - 36.0	600
83259889	TCK 48 34x93 YE	gul	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600
83259886	TCK 60 50x56 YE	gul	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600
83259887	TCK 65 50x94 YE	gul	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600
83259888	TCK 70 50x142.5 YE	gul	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600
83259819	FLEXIMARK® Vinyl TCK	gul	13.0 x 20.0	13.0 x 9.0	3.0 - 4.0	2400

Senaste uppdatering (11.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Wrapping labels TCK

Art nr	Benämning	Färg	Bredd x längd (mm)	Skrivbar yta (B x H mm)	För Ø (mm)	Etiketter/förpackningsenhet
	20 YE					
83259820	FLEXIMARK® Vinyl TCK 32 YE	gul	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200
83259821	FLEXIMARK® Vinyl TCK 35 YE	gul	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200
83259822	FLEXIMARK® Vinyl TCK 40 YE	gul	25.0 x 94.0	25.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600
83259823	FLEXIMARK® Vinyl TCK 45 YE	gul	25.0 x 142.5	25.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600
83259824	FLEXIMARK® Vinyl TCK 48 YE	gul	34.0 x 93.0	34.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600
83259825	FLEXIMARK® Vinyl TCK 60 YE	gul	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600
83259826	FLEXIMARK® Vinyl TCK 65 YE	gul	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600
83259827	FLEXIMARK® Vinyl TCK 70 YE	gul	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600

Senaste uppdatering (11.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16