

FLEXIMARK® Rostfri syrafast märkbox

FLEXIMARK® Rostfritt syrafast stål Kit med allt du behöver för märkning på plats i aggressiva miljöer, såsom rostfria syrafasta stålhållare och präglade teckenremsor.



Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Spårbundet



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Oljeresistent



Syraresistent



Temperaturbeständig



UV-beständig

Fördelar

Standardsortiment av FLEXIMARK® Rostfria syrafasta märksystem samlat i en praktisk box

Användningsområden

Kabel- och komponentmärkningssystem

Snabb och enkel montering på plats

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Rostfri syrafast märkbox

Märkning kan användas inom industrin och aggressiva miljöer (e.g. olja, järnväg)

Standarder/Godkännanden

Achilles JQS certifierad

Övrigt

Enskilda delar inkluderade i boxen kan även köpas separat (t.ex. profiltången artikel nr 61790180)

Inklusive

Tecken A-Ö/0-9: 50 st

Specialtecken +/-:ü och symbol för jordning: 40 st

Blanktecken: 40 st

Skyltprofiler i längderna 48,8 mm, 60,4 mm, 83,1 mm, 109 mm och 286 mm. 5 st i varje storlek med utstansade fäshål, 5 st i varje storlek med fästögglor för buntband

Stålbuntband LS 4,6x200: 10 st

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001288

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial

Dimensioner:

Teckenremсор: 9,5 x 6 x 0,75 mm

Box: 440 x 380 x 100 mm

Material:

Acid resistant stainless steel

EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Temperaturområde:

-80°C upp till +539°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Vänligen skicka en förfrågan på datablad för detaljerad information om olika kit.

FLEXIMARK® Rostfri syrafast märkbox

Art nr	E-nummer	Benämning	Version	Förp.
83254222	2941260	Märkbox syrafast stål	utan tång	1
83254224	2941261	Märkbox syrafast stål tång	Med buntbandstänger	1

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16