

FLEXIMARK® rostfritt stål tecken teckenremsa NM

FLEXIMARK® Rostfria syrafasta hållare NM monterade tillsammans med rostfria syrafasta teckenremsor för kabel- och komponentmärkning inom elindustrin.

Info

PR 1 NM 7 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Köldbeständig



Korrosionsbeständig



Syresistent



UV-beständig

Fördelar

Snabb, enkel och permanent märkning på plats

Användningsområden

Kabel- och komponentmärkningssystem

Rekommenderas för montering av MR Rostfria syrafasta tecken

Märkning kan användas inom industrin och aggressiva miljöer (e.g. olja, järnväg)

Standarder/Godkännanden

Achilles JQS certifierad

Övrigt

Kan fästas med buntband (max 7,9 mm breda) eller med skruv (upp till 3 mm Ø)

Senaste uppdatering (29.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® rostfritt stål tecken teckenremsa NM**Tekniska data**

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial
Dimensioner:	Toleransen av dimensionerna är +/-1,5 mm.
Info:	Höjd: ca. 11 mm Skruvhål Ø: 3 mm
Material:	Acid resistant stainless steel EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Temperaturområde:	-80 °C upp till +539 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

FLEXIMARK® rostfritt stål tecken teckenremsa NM

Art nr	E-nummer	Benämning	Längd (mm)	Max. antal tecken	Etiketter/förpackningsenhet
83254214	2972239	FLEXIMARK® PR10 NM4	48.0	6	50
83254213	2972051	FLEXIMARK® PR10 NM5	60.0	8	50
83254212	2972053	FLEXIMARK® PR10 NM7	84.0	12	50
83254211	2972050	FLEXIMARK® PR10 NM9	108.0	16	50
83254210	2972241	FLEXIMARK® PR10 NM24	288.0	46	50

Senaste uppdatering (29.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16