



## FLEXIMARK® TA foam Komponentmärkning

### Tekniska data

|                        |  |
|------------------------|--|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001288<br>ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmateriäl      |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001288<br>ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmateriäl |
| Häftämne:              | Akrylbaserat permanent häftämne  |
| Färg:                  | Silver<br>Vit i webbkatalogen  |
| Material:              | Polyesterskum  |
| Temperaturområde:      | -40°C till +90°C   |

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

**FLEXIMARK® TA foam Komponentmärkning**

| Art nr          | Benämning               | Färg   | Bredd (mm) | Längd (mm) | Etiketter/förpackningsenhet |
|-----------------|-------------------------|--------|------------|------------|-----------------------------|
| 83260164        | TA foam 27-8 WH         | vit    | 8          | 27         | 1000                        |
| 83260165        | TA foam 27-12.5 WH      | vit    | 12,5       | 27         | 1000                        |
| 83260166        | TA foam 27-12.5 SR      | silver | 12,5       | 27         | 1000                        |
| 83260167        | TA foam 27-15 SR        | silver | 15         | 27         | 1000                        |
| 83260168        | TA foam 27-18 SR        | silver | 18         | 27         | 1000                        |
| 83260169        | TA foam 27-18 WH        | vit    | 18         | 27         | 1000                        |
| 83260170        | TA foam 30-40 SR        | silver | 40         | 30         | 1000                        |
| 83260171        | TA foam 35-15 SR        | silver | 15         | 35         | 1000                        |
| 83260172        | TA foam 35-18 SR        | silver | 18         | 35         | 1000                        |
| 83260173        | TA foam 45-15 SR        | silver | 15         | 45         | 1000                        |
| 83260174        | TA foam 45-15 WH        | vit    | 15         | 45         | 1000                        |
| 83260175        | TA foam 48-19 WH        | vit    | 19         | 48         | 1000                        |
| 83260176        | TA foam 50-15 SR        | silver | 15         | 50         | 1000                        |
| 83260177        | TA foam 50-25 SR        | silver | 25         | 50         | 750                         |
| 83260178        | TA foam 60-30 WH        | vit    | 30         | 60         | 500                         |
| 83260179        | TA foam 60-30 SR        | silver | 30         | 60         | 500                         |
| 83260180        | TA foam 70-18 SR        | silver | 18         | 70         | 1000                        |
| 83260181        | TA foam 90-30 WH        | vit    | 30         | 90         | 250                         |
| 83260182        | TA foam 90-30 SR        | silver | 30         | 90         | 250                         |
| 83260183        | TA foam 90-45 SR        | silver | 45         | 90         | 250                         |
| 83260184        | TA foam 90-45 WH        | vit    | 45         | 90         | 250                         |
| 83260185        | TA foam 100-30 SR       | silver | 30         | 100        | 250                         |
| 83260186        | TA foam 100-50 SR       | silver | 50         | 100        | 250                         |
| 83260187        | TA foam 100-50 WH       | vit    | 50         | 100        | 250                         |
| 83260188        | TA foam 105-140 SR      | silver | 140        | 105        | 250                         |
| Rund urskärning |                         |        |            |            |                             |
| 83260189        | TA foam 40-30 Ø 24mm SR | silver | 30         | 40         | 1000                        |
| 83260190        | TA foam 40-30 Ø 24mm WH | vit    | 30         | 40         | 1000                        |

Senaste uppdatering (01.04.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16