


FLEXIMARK® TA foam Komponentmärkning

FLEXIMARK® TA Foam Etiketter av polyester foam och ett kostnadseffektivt alternativ till graverade skyltar för komponentmärkning inom elindustrin (t.ex. märkning av elskåp).

Info

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Maskin- och anläggningkonstruktion



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

God UV-beständighet
Självhäftande på många ytor
Kostnadseffektivt alternativ till traditionellt graverade skyltar

Användningsområden

??

Övrigt

Enkelt att skriva ut via FLEXIMARK® mjukvara Flexisoft och FLEXIMARK®-termotransferskrivare SQUIX, EOS5 eller EOS2
Rekommenderat band: FTI-Y 60-360 BK (artikelnummer 83260201)

Inklusive

Levereras på rulle

FLEXIMARK® TA foam Komponentmärkning

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmateriäl
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmateriäl
Häftämne:	Akrylbaserat permanent häftämne
Färg:	Silver Vit i webbkatalogen
Material:	Polyesterskum
Temperaturområde:	-40°C till +90°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

FLEXIMARK® TA foam Komponentmärkning

Art nr	Benämning	Färg	Bredd (mm)	Längd (mm)	Etiketter/förpackningsenhet
83260164	TA foam 27-8 WH	vit	8	27	1000
83260165	TA foam 27-12.5 WH	vit	12,5	27	1000
83260166	TA foam 27-12.5 SR	silver	12,5	27	1000
83260167	TA foam 27-15 SR	silver	15	27	1000
83260168	TA foam 27-18 SR	silver	18	27	1000
83260169	TA foam 27-18 WH	vit	18	27	1000
83260170	TA foam 30-40 SR	silver	40	30	1000
83260171	TA foam 35-15 SR	silver	15	35	1000
83260172	TA foam 35-18 SR	silver	18	35	1000
83260173	TA foam 45-15 SR	silver	15	45	1000
83260174	TA foam 45-15 WH	vit	15	45	1000
83260175	TA foam 48-19 WH	vit	19	48	1000
83260176	TA foam 50-15 SR	silver	15	50	1000
83260177	TA foam 50-25 SR	silver	25	50	750
83260178	TA foam 60-30 WH	vit	30	60	500
83260179	TA foam 60-30 SR	silver	30	60	500
83260180	TA foam 70-18 SR	silver	18	70	1000
83260181	TA foam 90-30 WH	vit	30	90	250
83260182	TA foam 90-30 SR	silver	30	90	250
83260183	TA foam 90-45 SR	silver	45	90	250
83260184	TA foam 90-45 WH	vit	45	90	250
83260185	TA foam 100-30 SR	silver	30	100	250
83260186	TA foam 100-50 SR	silver	50	100	250
83260187	TA foam 100-50 WH	vit	50	100	250
83260188	TA foam 105-140 SR	silver	140	105	250
Rund urskäring					
83260189	TA foam 40-30 Ø 24mm SR	silver	30	40	1000
83260190	TA foam 40-30 Ø 24mm WH	vit	30	40	1000

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16