


FLEXIMARK® Flexiprint FCC

FLEXIMARK® Flexiprint FCC är märkningar med kundspecifika texter för applicering på enkelledare och fiberoptiska kablar. Snabb och enkel att installera.



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

Kundanpassade färdigtryckta etiketter i olika storlekar

Enkel att montera

???

Användningsområden

För märkning av ledare.

Märkning före montering

Märkning av optiska fiberkablar och ledare

Övrigt

Märkningen levereras med önskad text (utskriftstjänsten är inkluderad i priset)

???: ??L (?: LF1L): ??15??

Beställningsprocess: Skicka kundspecifik data i en Excel-fil parallellt med din beställningsorder per e-post till ansvarig handläggare.

Excelinstruktion: Kolumn A: Textrad 1, Kolumn B: Textrad 2, Kolumn B eller C: Antal märken

Inklusive

1 fp = 1 märke, utan minimum kvantitetsgräns

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmateri

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Flexiprint FCC

Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial
Färg:	Vit Also available in yellow, green, blue and red
Material:	Halogenfri polyester Tjocklek: 0,175 mm
Temperaturområde:	-40°C till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enskilda etiketter

FLEXIMARK® Flexiprint FCC

Art nr	Benämning	Färg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	För mm²	Etiketter/förpackningsenhet
83251101	FLEXIMARK® Flexiprint F0 WH FCC	vit	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	1
83251111	FLEXIMARK® Flexiprint F1 WH FCC	vit	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	1
83251121	FLEXIMARK® Flexiprint F1B WH FCC	vit	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	1
83251131	FLEXIMARK® Flexiprint F2 WH FCC	vit	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	1
83251141	FLEXIMARK® Flexiprint F3 WH FCC	vit	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1