


## FLEXIMARK® Flexiprint LF

FLEXIMARK® Flexiprint LF ledningsmärkning och märkning av glasfiberkablar, enkel och snabb montering.

### Info

LF1 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

### Fördelar

Beständigt mot kemikalier, UV-strålning, fukt och olja (dieselolja, basiska rengöringsmedel, saltvatten, etanol etc.)  
Enkel att montera

### Användningsområden

För märkning av ledare.

Märkning av optiska fiberkablar och ledare

Märkning före montering

För kablar med tvärsnitt över 16 mm<sup>2</sup> kan buntband användas till att montera enskild märkning

### Övrigt

Utskrift med programvaran FLEXIMARK® Software och en vanlig laserskrivare

Placera ark i det manuella pappersmatningsfacket

Bästa möjliga utskriftsegenskaper i laserskrivare uppnås med rak arkstyrning

□□□□□: □□7□□□□□□□□□□ (□: LF1L): □□15□□

### Inklusive

Ett etikettark består av 20-60 perforerade märken beroende på storlek

Arkstorlek: 80-100 mm x 210 mm

## FLEXIMARK® Flexiprint LF

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial
Färg:	Gul, vit Vid förfrågan: grön, blå och röd
Material:	Halogenfri polyester Tjocklek: 0,175 mm
Temperaturområde:	-40°C till +125°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

**FLEXIMARK® Flexiprint LF**

Art nr	Benämning	Färg	A mm	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	För mm <sup>2</sup>	Etiketter/förpackningsenhet
Stor förpackning (75 ark)									
83280005	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE-75	gul	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	4500
83254420	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE-75	gul	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	4500
83254440	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE-75	gul	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	2250
83254460	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE-75	gul	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	4500
83254480	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE-75	gul	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	2250
83254500	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE-75	gul	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	4500
83254520	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE-75	gul	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1500
83254406	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH-75	vit	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	4500
83254426	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH-75	vit	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	4500
83254446	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH-75	vit	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	2250
83254466	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH-75	vit	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	4500
83254486	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH-75	vit	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	2250
83254506	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH-75	vit	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	4500
83254526	FLEXIMARK® Flexiprint LF3	vit	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1500

Senaste uppdatering (11.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16

**FLEXIMARK® Flexiprint LF**

Art nr	Benämning	Färg	A mm	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	För mm <sup>2</sup>	Etiketter/förpackningsenhet
	WH-75								

Senaste uppdatering (11.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Flexiprint LF

