



## FLEXIMARK® Flexiprint TF

FLEXIMARK® Flexiprint TF ledningsmärkning och märkning av glasfiberkablar, enkel och snabb montering.

### Info

TF1 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

### Fördelar

Beständigt mot kemikalier, UV-strålning, fukt och olja (dieseloljor, basiska rengöringsmedel, saltvatten, etanol etc.)  
Enkel att montera

### Användningsområden

För märkning av ledare.

Märkning av optiska fiberkablar och ledare

Märkning före montering

För kablar med tvärsnitt över 16 mm<sup>2</sup> kan buntband användas till att montera enskild märkning

### Övrigt

Enkelt att skriva ut via FLEXIMARK® mjukvara Flexisoft och FLEXIMARK®-termotransferskrivare SQUIX, EOS5 eller EOS2

Rekommenderat band: R71 110-360 resin BK (artikelnummer 83259609)

□□□□□□: □□7□□□□L□□□□□□ (□: LF1L): □□15□□□

### Inklusive

Levereras på rulle

### Tekniska data

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Flexiprint TF

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial
Färg:	Gul Also available in green, blue and red
Material:	Halogenfri polyester Tjocklek: 0,175 mm
Temperaturområde:	-40°C till +125°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

**FLEXIMARK® Flexiprint TF**

Art nr	Benämning	Färg	För mm <sup>2</sup>	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Etiketter/förpackningsenhet	Förp.
Stor förpackning										
83254372	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 YE	gul	0.25 - 0.75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	2000	1
83254378	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE	gul	0.75 - 1.5	23	5,2	4,9	11,2	3,5	2000	1
83254374	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YE	gul	1.5 - 2.5	25	5,7	5,9	11,2	4,2	2000	1
83254375	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 YE	gul	2.5 - 6.0	26	7	6,5	11	5,5	2000	1
83254376	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 YE	gul	6.0 - 16.0	41	11	10,5	17	8,4	1000	1
83254365	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH	vit	0.25 - 0.75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	2000	1
83254366	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH	vit	0.75 - 1.5	23	5,2	4,9	11,2	3,5	2000	1
83254355	FLEXIMARK® Flexiprint TF1L YE	vit	0.75 - 1.5	34	5,2	5	22	3,5	2000	1
83254367	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH	vit	1.5 - 2.5	25	5,7	5,9	11,2	4,2	2000	1
83254360	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL WH	vit	1.5 - 2.5	36	5,7	6	22	4,2	2000	1
83254368	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH	vit	2.5 - 6.0	26	7	6,5	11	5,5	2000	1
83254369	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH	vit	6.0 - 16.0	41	11	10,5	17	8,4	1000	1
83254354	FLEXIMARK® Flexiprint TF1L YE	gul	0.75 - 1.5	34	5,2	5	22	3,5	2000	1
83254359	FLEXIMARK® Flexiprint	gul	1.5 - 2.5	36	5,7	6	22	4,2	2000	1

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16

**FLEXIMARK® Flexiprint TF**

Art nr	Benämning	Färg	För mm <sup>2</sup>	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Etiketter/förpackningsenhet	Förp.
	TF1BL YE									
Liten förpackning										
83255011	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH600	vit	0.25 - 0.75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	600	1
83255012	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH600	vit	0.75 - 1.5	23	5,2	4,9	11,2	3,5	600	1
83255013	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH600	vit	1.5 - 2.5	25	5,7	5,9	11,2	4,2	600	1
83255014	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH600	vit	2.5 - 6.0	26	7	6,5	11	5,5	600	1
83255015	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH600	vit	6.0 - 16.0	41	11	10,5	17	8,4	200	1

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03\_16

## FLEXIMARK® Flexiprint TF

