
KMK etiketthållare

KMK märkskyltar är buntband med märkfält för buntning och märkning av kablar och ledningar





Halogenfri

Fördelar
Tryckta hylsremsor placeras på insidan av etiketthållaren och innesluts i en dammsäker kåpa

Användningsområden
KMK märkskyltar är lämpliga både för märkning och buntning av flera ledare och kablar inomhus.
För buntdiameter från 10 till 31 mm

Produktegenskaper
Text: manuell, laser- och bläckstråleskrivare

Standarder/Godkännanden
Smudge-proof: DIN 30646:1993-11,
DIN VDE 0611-1:1977-11

Inklusive
Etiketter: 10 ark med 150 (61742922) eller 50 etiketter (61742926)
Beställning av etiketter görs separat

Produktkonstruktion
Bandbredd KMK1: 5 mm
Buntningsområde KMK1: 10-25 mm
Buntbandsbredd KMK3: 10 mm
Buntningsyta KMK3: 16-31 mm
Fästöglor KMK2/KMK4: 5 mm

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial

Senaste uppdatering (22.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

KMK etiketthållare

Färg:	Transparent
Material:	Teckenhållare: PE, halogenfri Etiketter: Perforerade A4 ark, halogenfria
Temperaturområde:	-40 °C till +80 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

Senaste uppdatering (22.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

KMK etiketthållare

Art nr	Benämning	Bredd x höjd (mm)	Utrustning per styck	Förp.
61742820	KMK 1 etiketthållare	29 x 8	med rem	100
61742822	KMK 2 etiketthållare	29 x 8	utan rem	100
61742824	KMK 3 etiketthållare	40 x 17	med rem	50
61742826	KMK 4 etiketthållare	40 x 17	utan rem	50
61742922	ES/LP-BW-GB-etiketter	29 x 8	-	10
61742926	ES/KMK 3 GB-etiketter	40 x 17	-	10

Senaste uppdatering (22.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16