


FLEXIMARK® Hylsa snap-on

FLEXIMARK® Hylsor för märkning av enkelledare, före eller efter montering. Kläms fast (Snap-on) eller skjuts på ledarna.

Info

Fastsättning möjlig efter monteringen tack vare snap-on-mekanism

Snap-On 2-3,5/15 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Flamhämmande



Halogenfri

Fördelar

Utökat skrapskydd

Motståndskraftigt och flexibelt skydd

Beständigt mot kemikalier, UV-strålning, fukt och olja (dieselolja, basiska rengöringsmedel, saltvatten, etanol etc.)

Produktegenskaper

Extremely flame-retardant according to
UL 94 V0

Övrigt

Rekommenderade märkhylsor för LMB etiketter

Inklusive

Märkhylsor utan etiketter

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002248

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Hållare för beteckningsmaterial

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002248

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Hållare för beteckningsmaterial

Färg:

Transparent

Material:

Halogenfri polyetylen

Temperaturområde:

-40 °C till +80 °C

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Hylsa snap-on

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

FLEXIMARK® Hylsa snap-on

Art nr	E-nummer	Benämning	Längd (mm)	För kabel Ø (mm)	Etiketter/förpackningsenhet	Förp.
FLEXIMARK® Hylsa snap-on						
83252650	2972263	Snap-on hylsa 2-3.5/10 mm	10	2 - 3.5	1000	-
83252651	2972264	Snap-on hylsa 2-3.5/15 mm	15	2 - 3.5	1000	-
83252695	2972265	Snap-on hylsa 2-3.5/23 mm	23	2 - 3.5	500	-
83252653	2972267	Snap-on hylsa 2.8-5/10 mm	10	2.8 - 5	1000	-
83252654	2972268	Snap-on hylsa 2.8-5/15 mm	15	2.5 - 5	1000	-
83252656	2972271	Snap-on hylsa 5-8/10 mm	10	5 - 8	500	-
83252657	2972272	Snap-on hylsa 5-8/15 mm	15	5 - 8	500	-
83252660	2972276	Snap-on hylsa 8-10/15 mm	15	8 - 10	500	-
83252696	2972269	-	23	-	-	500
83252655	2972270	-	30	-	-	500
83252658	2972274	-	30	-	-	200
83252661	2972278	-	30	-	-	200

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16