
FLEXIMARK® teckenremsor PTEF/CAB

Förklippta FLEXIMARK® Skylthållare PTEF för kabelmärkning med etiketter och teckenremsor. För montering med buntband.

Info
PTEF 9,5-35 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



- Lämplig för användning utomhus
- God kemisk resistens
- Halogenfri
- Syraresistent
- UV-beständig

Fördelar
Kostnadsbesparande då du sparar på tiden det tar att klippa
PC-etiketter LFL är anpassade till att kunna skjutas in i skyltprofiler av olika storlekar
Skydd mot UV-strålning och diverse kemikalier

Användningsområden
Lämpliga för FLEXIMARK® flexibla etiketter LFL och DYMO® industriband
För kabel-/ledningsmärkning
Monteras med 2.6 mm buntband samt skruvar eller nitar vid användning av ändhylsor

Inklusive
PTEF: utan buntband CAB: med buntband (135x2,6 mm)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002248 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Hållare för beteckningsmaterial
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002248

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® teckenremsor PTEF/CAB

	ETIM 6.0 Class-beskrivning: Hållare för beteckningsmaterial
Material:	Halogenfri polyethylen
Temperaturområde:	-75°C till +80°C

Observera
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

FLEXIMARK® teckenremsor PTEF/CAB

Produktinformation

Art nr	Benämning	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Etiketter/förpackningsenhet
Utan buntband						
83254974	FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR	8.7	6	35	47	50
83254960	FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR	12.2	9,5	18	30	50
83254961	FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR	12.2	9,5	28	40	50
83254963	FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR	12.2	9,5	35	47	50
83254962	FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR	12.2	9,5	38	50	50
83254964	FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR	12.2	9,5	58	70	50
83254965	FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR	12.2	9,5	70	82	50
83280006	FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR	14.8	12	18	30	50
83254976	FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR	14.8	12	28	40	50
83254977	FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR	14.8	12	38	50	50
83254978	FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR	14.8	12	58	70	50
83254982	FLEXIMARK® PTEF 19-50 TR	21.7	19	50	62	50
Med buntband						
83259091	FLEXIMARK® CAB 6-35 TR	8.7	6	35	47	50
83259087	FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR	12.2	9,5	18	30	50
83259084	FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR	12.2	9,5	28	40	50
83259088	FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR	12.2	9,5	35	47	50
83259086	FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR	12.2	9,5	58	70	50
83259078	FLEXIMARK® CAB 12-18 TR	14.8	12	18	30	50
83259079	FLEXIMARK® CAB 12-28 TR	14.8	12	28	40	50

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

FLEXIMARK® teckenremsor PTEF/CAB

Produktinformation

Art nr	Benämning	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Etiketter/förpackningsenhet
83259080	FLEXIMARK® CAB 12-38 TR	14.8	12	38	50	50
83259081	FLEXIMARK® CAB 12-58 TR	14.8	12	58	70	50
83259070	FLEXIMARK® CAB 19-50 TR	21.7	19	50	62	50

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16