

FLEXIMARK® thermotransferskrivare SQUIX och EOS5*

FLEXIMARK® thermotransferskrivare SQUIX och EOS 5 är centrerade med en upplösning på 300 dpi för beständigt och högkvalitativt tryck.

Info

Gratis teknisk support (telefon: +4615577764, e-post: support@fleximark.se)

**Fördelar**

Hög tryckhastighet (upp till 150 mm/s)

Hög upplösning: 300 dpi

Enkel styrning med FLEXIMARK® Software

Grundläggande underhåll som rengöring av etikettsensor, byte av skrivhuvud och utskriftsrulle kan enkelt utföras på egen hand.

Användningsområden

Utskrift på en stor variation av olika material (bland annat FLEXIMARK® Krympslang, Cablelabel PUR och TA Foam komponentmärkning)

Under transferskrivarprocessen blir ytan som trycks beständigare mot avtorkning och repor samt resistent mot flera typer av oljor och kemikalier

Övrigt

För skärning av exempelvis krympslangar, skärkniv som tillval för EOS 5

För perforering av platta krympslangar använd SQUIX-termotransferskrivare med perforeringskniv som tillval

Inklusive

FLEXIMARK® Software

FLEXIMARK® thermotransferskrivare SQUIX eller EOS 5 med bruksanvisning och servicehandbok

Windows® Drivrutin

USB-kabel (längd 1,8 m)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001675

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Tillbehör för fax/skrivare/MFC

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001675

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® thermotransferskrivare SQUIX och EOS5*

	ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tillbehör för fax/skrivare/MFC
Dimensioner:	SQUIX: 274x242x446 mm (HxBxD) EOS5: 245x264x412 mm (HxBxDj)
Etikettrullar:	Materialtjocklek: 0,03-0,60 mm (SQUIX) 0,05-0,60 mm (EOS5) Hållarbredd: 10-120 mm (SQUIX) 10-116 mm (EOS5) Maximal kärn-Ø: 38,0-100,0 mm (SQUIX) 38-76 mm (EOS5)
Färgband:	Längd upp till 500 m (SQUIX) respektive 360 m (EOS5)
Hastighet:	Upp till 150,00 mm/s SQUIX: Upp till 300,00 mm/s
Vikt:	SQUIX: 9,0 kg EOS5: 5 kg
Material:	Termotransferetiketter på rulle

Observera

* Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

FLEXIMARK® thermotransferskrivare SQUIX och EOS5*

Art nr	E-nummer	Benämning	Förp.
83259532	-	FLEXIMARK® värmeöverföringsskrivare EOS5/300	1
83259602	1648045	Thermoprint SQUIX 4/300M	1
83259536	-	FLEXIMARK® skärkniv EOS5	1
83259603	1648046	FLEXIMARK® perforeringskniv PCU400 SQUIX	1