



HITRONIC® GOF DUPLEX PNC

PROFINET Typ C Breakout-kabel lämplig för direktkontakttering i inomhusapplikationer

HITRONIC® GOF DUPLEX PNC fiberkabel enligt PROFINET-standard Typ C

Info

Tillverkarbeteckning: J-V(ZN)HH



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Halogenfri



Mekanisk resistens



Släpkedja

Fördelar

Halogenfri ytermantel i enlighet med speciella brandskyddsföreskrifter

Tål omild behandling tack vare nötnings-, hack- och skärtålig PUR-ytermantel

Med icke metallisk aramidgarn som dragavlastning

Ingen risk för elektromagnetiska störningar eftersom kabeln inte innehåller någon metall

Finns tillgänglig som OM1-OM3, OS2

Användningsområden

För högflexibel användning, kontinuerliga rörelser inom maskiner och maskindelar och släpkedjeapplikationer (typ C) inom PROFINET-nätverk

För fast, skyddad dragning i installationskanaler, på stegar i "riser zone", under innertak och golv och för korta avstånd

Lämplig för alla inomhusapplikationer

Stryktålig ytermantel i PUR

Senaste uppdatering (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® GOF DUPLEX PNC

Tålig mot mineraloljebaserade smörjmedel och vanligt förekommande kemikalier

Produktegenskaper

Kabelkonstruktionen tillåter torsionsvridningar upp till $\pm 180^\circ/\text{m}$
Testad för 1,5 miljoner böjningscykler i släpkedja

Standarder/Godkännanden

Halogenfri enligt IEC 60754-1

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034 ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel
Tillåten böjningsradie:	Utan dragbelastning: 15 x kabeldiametern Med dragbelastning: 20 x kabeldiametern
Tillåten dragkraft:	Fast installation: 1500 N Kortvarigt: 4000 N
Temperaturområde:	Under drift: -40°C till $+70^\circ\text{C}$ Vid kabeldragning: -40°C till $+70^\circ\text{C}$

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

HITRONIC® GOF DUPLEX PNC

Art nr	Benämning	Antal fibrer	Yttre diameter (mm)	Vikt (kg/km)
28052007	HITRONIC GOF DUPLEX PNC 2G 62,5/125 OM1	2	8,8	65
28052008	HITRONIC GOF DUPLEX PNC 2G 50/125 OM2	2	8,8	65
28052009	HITRONIC GOF DUPLEX PNC 2G 50/125 OM3	2	8,8	65
28052010	HITRONIC GOF DUPLEX PNC 2E 9/125 OS2	2	8,8	65