


## HITRONIC® HVN-Mini Cable

Mini utomhus kabel avsedd för installation genom luftkonditioneringssystem (Kanaler)

HITRONIC® HVN-Mini kabel för rörsystem, kabel med reducerad ytterdiameter  
A-DQ(ZN)B2Y med singlemode eller multimode fibrer

### Info

Mobil fältkabel



Halogenfri



Mekanisk resistens



Låg vikt



UV-beständig



Vattentät

### Fördelar

Lämplig för blåsning i rör

Kompakta dimensioner

UV-beständig samt vattentät tvärgående och längsgående

Inga elektromagnetiska störningar eftersom kabeln inte innehåller någon metall (totalt dielektrisk)

### Användningsområden

Backbone-Area, FTTH applikationer

Nätverk för telekommunikation

WAN-applikationer

För installationer genom blåsning

Metoder för driftsättning: för att blåsa eller dra in rör

### Produktegenskaper

Flera lösa tuber med upp till 144 fibrer

Senaste uppdatering (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## HITRONIC® HVN-Mini Cable

(12 lösa tuber med 12 fibrer var)  
Färgkodade fibrer och lösa tuber  
Reducerad antal dimensioner  
Halogenfri, lågfriktion yttermantel  
UV-beständig

### Design

Upp till 12 geléfyllda tuber  
Centralt GRP-förstärkningselement  
Förstärkt glasgarn som dragavlastning  
Yttermantel av PE  
Färg: svart (RAL 9005)

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034 ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000034 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel
Fibertyp:	GOF - glasfiber Singlemode E9/125 OS2
Standardbeteckning:	A-DQ(ZN)2Y
Optisk fibertyp:	Kärnmaterial: glas Cladding: glas
Tillåten böjningsradie:	Statisk: $\geq 15 \times$ kabeldiametern Dynamisk: $\geq 20 \times$ kabeldiametern
Temperaturområde:	Fast installation: $-50^{\circ}\text{C}$ till $+100^{\circ}\text{C}$

### Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**HITRONIC® HVN-Mini Cable**

Art nr	Benämning	Fibertyp	Antal fibrer	Yttre diameter (mm)	Vikt (kg/km)
Single-mode E 9 OS2					
26609912	HITRONIC® HVN-Mini500 1x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	12	5,8	30
26609924	HITRONIC® HVN-Mini500 2x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	24	5,8	30
26609948	HITRONIC® HVN-Mini500 4x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	48	5,8	33
26609972	HITRONIC® HVN-Mini500 6x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	72	5,8	33
26609996	HITRONIC® HVN-Mini1200 8x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	96	7,2	52
26609944	HITRONIC® HVN-Mini1000 12x12E 9/125	9/125 OS2	144	8	80

Senaste uppdatering (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03\_16