

## POF Kontakt F-SMA och ST(BFOC)

Tillbehör för plastfibrerkabel, kontaktdon, typ FSMA och ST(BFOC)

POF-kontaktdon F-SMA och ST(BFOC) för olika kabeltyper och dimensioner, för krimpning eller klämning

### Info

FSMA- och ST(BFOC)-kontakter för POF-kablar



### Fördelar

I krimp- eller klämutförande för enkel montering

### Produktegenskaper

FSMA- och ST(BFOC)-kontakt  
med räfflad låsmutter eller  
sexkantsmutter för krimpning,  
limning eller enkel klämning  
Lämplig för 2,2 mm POF  
Tillgänglig för olika kabeldiametrar  
(2,2 mm och 6,0 mm)  
kontakt inklusive böjskydd och skyddslock  
böjskyddets färg: 50% svart och 50% röd

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC001122

ETIM 5.0 Klassificering: Fiberoptiska kontakter

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001122

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Stickkontakt för optokabel

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppertillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**POF Kontakt F-SMA och ST(BFOC)**

Art nr	Benämning
FSMA kontaktdon med räfflad mutter för krimpning	
29135099	POF kontakt FSMA Krimp 2.2 / 4PC
29135098	POF kontakt FSMA Krimp 2.2 / 50PC
29137099	POF kontakt FSMA Krimp 6.0 / 4PC
29137098	POF kontakt FSMA Krimp 6.0 / 50PC
FSMA kontaktdon med sexkantad mutter för krimpning	
29135089	POF kontakt FSMA Sexkantkrimp 2.2 / 4PC
29135088	POF kontakt FSMA Sexkantkrimp 2.2 / 50PC
29132089	POF kontakt FSMA Sexkantkrimp 6.0 / 4PC
29132088	POF kontakt FSMA Sexkantkrimp 6.0 / 50PC
FSMA-kontakter med räfflad mutter för klämning	
29130099	POF kontakt FSMA Klämma 2.2 / 4PC
29130098	POF kontakt FSMA Klämma 2.2 / 50PC
FSMA-kontakter med sexkantmutter för klämning	
29130089	POF kontakt FSMA Sexkantklämma 2.2 / 4PC
29130088	POF kontakt FSMA Sexkantklämma 2.2 / 50PC
ST(BFOC) kontaktdon för krimpning	
29125099	POF kontakt ST(BFOC) Krimp 2.2 / 4PC
29125098	POF kontakt ST(BFOC) Krimp 2.2 / 50PC
ST(BFOC)-kontakt för klämning	
29120099	POF kontakt ST(BFOC) Klämma 2.2 / 4PC
29120098	POF kontakt ST(BFOC) Klämma 2.2 / 50PC

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16