

POF Mätinstrument

Mätinstrumentetsats för våglängdsområdena 660 nm och 850 nm; lämplig för mätning av kontakterade POF- och PCF-system

POF mätutrustning för våglängder 660nm och 850nm
lämplig för dämpningsmätning av monterade POF- och PCF-system
olika kontaktyper
polymer optisk fiber (980/1000)



Fördelar

Mätutrustningsset för våglängd 660/850 nm
Lämplig för kontrollmätning i POF- och PCF-system

Produktegenskaper

Mätutrustning levereras utan adapter. Dessa beställs separat

Optisk Transmitter (TMR):

våglängd beroende på utbytbar adapter

- 650 nm

- 660 nm

- 850 nm (vid förfrågan)

Optisk strömmätare:

För mätning av dämpning

i monterade POF (PCF) -system

anpassade för optisk Transmitter (TMR)

Design

Optisk transmitter med digital display, våglängd beroende på adapter, aktiva utbytbara adaptrar ingår ej

Optisk effektmätare med digital display, våglängd 660/850 nm, utbytbara adaptrar (motagarsidan) ingår ej

Mätareset (29500089):

Optisk Transmitter och effektmätare i svart väska, utbytbara adaptrar ingår ej

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002609

ETIM 5.0 Class-Description: Tillbehör för fiberteknik

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002609

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tillbehör för optokabelteknik

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

POF Mätinstrument

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

POF Mätinstrument

Art nr	Benämning
29500092	POF optisk Transmitter (TMR)
POF TMR adapter, våglängd 650 nm	
29500071	POF optisk TMR adapter HFBR, 650 nm
29500072	POF optisk TMR adapter FSMA, 650 nm
29500073	POF optisk TMR adapter ST(BFOC), 650 nm
POF TMR adapter, våglängd 660 nm	
29500074	POF optisk TMR adapter F05, 660 nm
29500075	POF optisk TMR adapter HFBR, 660 nm
29500076	POF optisk TMR adapter FSMA, 660 nm
29500077	POF optisk TMR adapter ST(BFOC), 660 nm
29500090	POF OPT.PEGELSENDER ADAPTER SC-RJ,660 NM
29500093	-
POF Strömmätar-adaptrar	
29500081	POF strömmätar-adapter HFBR4501 / 4521
29500082	POF strömmätare adapter FSMA
29500083	POF strömmätare adapter ST(BFOC)
29500084	POF strömmätare adapter F05
29500085	POF Leistungsmessgerät Adapter SC-RJ
29500094	-
29500079	-

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

POF Mätinstrument

