

SILVYN® SPLIT COV-M

SILVYN® SPLIT COV är en delbar anslutningsarmatur för installation i efterhand med den delbara ledaren SILVYN® SPLIT



Halogenfri



Monteringstid



Temperaturbeständig



UV-beständig

Fördelar

Snabb och enkel montering
Enkelt eftermontage av kablar

Användningsområden

I kombination med skyddsslang:

SILVYN® SPLIT

Maskinteknik

Elindustri

Används i områden där kablar och ledningar behöver skyddas efter montering

Produktegenskaper

Delbart skruvförband med metrisk gänga

Övrigt

UV-beständig och väderresistent

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Skruvanslutning för korrugerad plastslang

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för korrugerad

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SPLIT COV-M

Färg:	plastslang Svart (RAL 9005), UV-beständig
Material:	Halogenfri PA
Temperaturområde:	-40 °C till +120 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SILVYN® SPLIT COV-M

Art nr	Metrisk storlek	Lämplig för SILVYN® SPLIT	Antal / förp.
SILVYN® SPLIT COV-M (kontramutter ej integrerad)			
61806680	16 x 1,5	10	100
61806681	20 x 1,5	14	100
61806682	25 x 1,5	20	50
61806683	32 x 1,5	23	50
61806684	40 x 1,5	37	25
61806685	50 x 1,5	45	25