

SILVYN® SPLIT GMP-M

SILVYN® SPLIT GMP-M är en delbar kontramutter för installation i efterhand med den delbara ledaren SILVYN® SPLIT



Halogenfri



Monteringstid



Temperaturbeständig



UV-beständig

Fördelar

Snabb montering
Enkel att demontera

Övrigt

UV-beständig och väderresistent

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Skruvanslutning för korrugerad plastslang

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för korrugerad plastslang

Färg:

Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material:

Halogenfri PA

Temperaturområde:

-40 °C till +120 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan

Senaste uppdatering (15.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SPLIT GMP-M

efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SILVYN® SPLIT GMP-M

Art nr	Metrisk storlek	Antal / förp.
SILVYN® SPLIT GMP-M (metrisk kontramutter)		
61806686	16 x 1,5	100
61806688	25 x 1,5	50
61806689	32 x 1,5	50
61806691	40 x 1,5	25
61806687	20 x 1,5	100
61806692	50 x 1,5	25